

CARATTERISTICHE

- **Corpo termoplastico e inserto femmina in ottone**
- **Elevata resistenza alla trazione ma peso ridotto**
- **Altezza ridotta dello stelo per applicazioni in spazi ristretti**

Manopola di bloccaggio zigrinata nera RS Pro M4

Codice RS: 631-9085



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Le manopole sono utilizzate in un'ampia varietà di applicazioni nella nostra vita quotidiana ed eseguono molte funzioni, dall'uso come maniglie fisse all'uso per serrare, allentare, regolare, bloccare e spingere altri componenti o componenti di apparecchiature. Sono utilizzati in varie applicazioni, dai macchinari industriali e per costruzioni alle apparecchiature audio e Visual.

Manopole a vite ad alette femmina: M4 (RS [6319085](#)), M5 (RS [6319108](#)), M6 (RS [6319091](#)).

Specifiche generali


Filettatura	M4
Forma della manopola	Zigrinate
Tipo di montaggio	Foro filettato
Materiale corpo	Materiale termoplastico altamente resistente agli urti
Inserire il materiale	Ottone
Colore	Nero
Fine	matt
Applicazione	Macchinari industriali, contenitori per elettronica, apparecchiature di illuminazione, apparecchiature audio, uffici e mobili domestici

Specifiche meccaniche

Diametro filettatura	4mm
Diametro manopola	15mm

Omologazioni

Conformità/certificazioni	EN61340
----------------------------------	---------



Part No.	A	B	Thread size
6319085	15	16	M4
6319108	20	22	M5
6319091	25	34	M6