

Principales

Gamme	Unica
Type de produit ou équipement	Prise audio/vidéo
Type de connecteur	RCA
Type de circuit électrique	Audio/video
Présentation du produit	Mécanisme
Nuance de la couleur	Anthracite (RAL 7021)
Type d'emballage	Film plastique-boîte
Couleur	Anthracite

Complémentaires

Nombre de prises d'alimentation	1
Mode de fixation	Clipsable
Nombre de modules	1 module
Finition de la surface	Mat
Quantité du lot	Lot de 10
Raccordement	Bornes à vis
Capacité de serrage des bornes	<= 1,5 mm² pour souple câble(s) <= 1,5 mm² pour rigide câble(s)
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale PC (polycarbonate) GF10 FR: enveloppe
Hauteur	45 mm
Largeur	22,5 mm
Profondeur	28 mm
Profondeur d'encastrement	19 mm
Poids du produit	0,02 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	5...45 °C
Degré de protection (IP)	IP2xC
Tenue aux chocs (IK)	IK02

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
REACh free of SVHC	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Toxic heavy metal free	Oui
Mercury free	Oui
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.