

特点

- 插头直径为 5.5 mm
- abs 塑料外壳
- $M\Omega$ 触点电阻为 $30 m^2$
- 此插头的额定电流为 5 a、额定电压为 12 v
- 2.1 或 2.5 内部插头直径型号

RS Pro 插头、额定电压为 5.0 a、12.0 v、电缆安装、长度 40.4mm、镍

RS 号: 487-820



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

RS Pro 电源插头具有外螺纹套管、可通过螺钉与底盘安装插孔外螺纹配合、确保牢固固定。它特别适合为小型电器（如便携式收音机）供电。插头还具有压接应力消除功能，用于确保电缆绝缘。此插头的额定电流为 5 a、额定电压为 12 伏。它采用 abs 塑料外壳结构、直向安装。插头具有镀镍黄铜触点、可精确连接。

一般规格

直流电源连接器类型	直流插头
身体方向	直向
触点材料	黄铜
触点镀层	镍
应用	笔记本电脑、无线扬声器、收音机和音响系统、游戏机

电气规格

额定电流	5.0A
额定电压	12.0V
触点电阻	最大 30mohm
绝缘电阻	100Mohm @ 500VDC

机械规格

内径	2.1mm
外径	5.5mm
长度	40.4mm
安装类型	电缆安装

认证

合规性 / 认证

2011/65/eu and 2015/863,

