

Fiche produit

Spécifications



"PrismaSeT HD - cellule - 1 porte - sans châssis -blanc - 2000x500x800mm"

NSYSFN20580ED

Principales

gamme	PrismaSeT
Plage étendue	PrismaSeT 6300
Application	Universel Distribution électrique à basse tension
type de produit ou de composant	Boîtier adapté
hauteur nominale du boîtier	2000 mm
largeur nominale du boîtier	500 mm
profondeur nominale du boîtier	800 mm
installation du coffret	Sur sol
composition de l' appareil	1 structure 1 toit 1 porte 1 panneau arrière 1 système de verrouillage à poignée: porte

Complémentaires

type de structure	Formé à partir d'une section unique Structure perforée avec pas de 25 mm Montants verticaux reliés aux cadres supérieur et inférieur Panneaux et portes intégrés à la structure
ouverture de porte	Réversible (120 °)
type de porte	Pleine façade
description châssis	Sans platine de montage
type de plaquepassé-câbles	Sans plaque presse-étoupe
type de verrou	Serrure à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm porte avant
nombre de portes	Face à face: 1 porte(s)
accessibilité	Arrière Côtés du boîtier Avant
pièces amovibles	Porte par vis charnière Panneau arrière par vis Toit par vis Support de platine de montage par vis Rail coulissant par vis
matière	Cadre: acier galvanisé Montants: acier galvanisé Porte: tôle d'acier Panneaux: tôle d'acier Charnière: zamak Poignée: polyamide 6 avec 30 % de fibre de verre
finition de surface	Poudre époxy-polyester

couleur	Coffret: blanc (RAL 9003) Poignée: noir (RAL 9005)
poids du produit	64 kg

Environnement

normes	IEC 62208 EN 61439-1 EN 61439-2
degré de protection IP	IP55 conforme à IEC 60529
degré de protection IK	IK10 conforme à IEC 62262

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	213,000 cm
Largeur de l'emballage 1	85,000 cm
Longueur de l'emballage 1	59,000 cm
Poids de l'emballage 1	78,200 kg

Garantie contractuelle

Coverage	Core product
Garantie	18 months



Schneider Electric vise à atteindre le statut Net Zéro d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne continue "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluer la durabilité des produits >](#)

Empreinte environnementale

Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	473
Déclaration environnementale	Profil environnemental du Produit

Use Better

Matières et Substances

Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive européenne RoHS	Conformité Pro-active (produit hors du champ d'application RoHS UE)
Réglementation REACh	Déclaration REACh

Use Again

Réparer et refabriquer

Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No

Technical Illustration

Dimensions



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features




Image of product in real life situation

