

## CARACTERÍSTICAS

- Fácil de instalar, basta con presionar en su lugar a mano
- Perfil ranurado para sujetar el borde en su lugar
- Encastre metálico integrado para mayor retención
- Portador de cable en bucle
- Sección de sellado de caucho de esponja para sellado adicional y absorción de impactos

## Tira de protector de borde negro RS Pro de caucho, 10m x 22 mm x 10mm

Código RS: 619-1736



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

## Descripción del

RS Pro presenta una tira protector de borde flexible de alta calidad o una tira de borde fabricada de caucho EPDM con una sección de sellado de caucho de esponja hueca unida a ella. Esta tira protector de borde de caucho realiza dos funciones: La protector de borde cubre y protege los bordes afilados de material de lámina como paneles de metal y la sección de caucho de esponja proporciona un sellado adicional. La tira protector de bordes tiene un diseño robusto que consta de una tira de encastre de metal en forma de U cubierta con un revestimiento de EPDM negro extruido. Dentro de la tira se incorpora un portador de cable en bucle. La tira de protección de bordes se presiona con la mano y los labios del revestimiento de EPDM y los dientes del encastre de metal mantienen el borde insertado en su lugar mediante un efecto de fijación. No es necesario ningún trabajo preparatorio adicional, herramientas o adhesivos.

## Especificaciones


<b>Tipo de producto</b>	Protector de bordes
<b>Material</b>	Caucho EPDM
<b>Color</b>	Negro
<b>Aplicaciones</b>	Industria ferroviaria, construcción naval, edificios, construcción de maquinaria

## Especificaciones mecánicas

<b>Dimensiones</b>	10m x10mm x 22mm
<b>Longitud</b>	10m
<b>Anchura</b>	10mm
<b>Altura</b>	22mm
<b>Gama de fijación</b>	1-3 mm
<b>Cambio de dureza</b>	+5 shore

## Aprobaciones

<b>Cumplimiento/Certificaciones</b>	Certificado de conformidad RoHS
-------------------------------------	---------------------------------



Clamping Range 1-3mm  
Black EPDM 60  $\pm$ 5 Shore,  
Including Looped Wire Carrier  
& Hollow Sponge Sealing Section