

T形快插螺纹接头


QST-1/4-6

产品代号: 153108

★ 核心产品范围

360° 可旋转，外螺纹，带外六角。

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	标准
额定尺寸	4.3 mm
柱头螺栓上的密封件类型	外表层
装配位置	任意
包装数量	10
设计结构	推/拉原理
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 6 bar
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 14 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 水，按照生产商的声明，参见 www.festo.com
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响
环境温度	-10 ... 80 ° C
海事分类	看证书
产品重量	22 g
输出数量	2
输送管线的数量	1
气动连接，气口 1	阳螺纹 R1/4
气动连接，气口 2	用于气管外径 6 mm
释放环的颜色	蓝色
材料备注	符合 RoHS
材料信息，壳体	PBT
材料信息，释放环	POM
材料信息，管密封	NBR
材料信息，气管固定爪	高合金钢，耐腐蚀