



Identique à la figure

Courant de référence (Ex e II)	35 A
--------------------------------	------

Largeur	8 mm / 0.315 inch
Hauteur	8 mm / 0.315 inch
Profondeur	24,6 mm / 0.969 inch
Affectation des ponts	1-2

Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,015 MJ
Poids	2,8 g

Température d'utilisation	-35 ... +85 °C
Température d'utilisation continue	-60 ... +105 °C



Données commerciales		
eCl@ss 10.0		27-14-11-40
eCl@ss 9.0		27-14-11-40
ETIM 9.0		EC000489
ETIM 8.0		EC000489
Unité d'emb. (SUE)		100 (25) pce(s)
Type d'emballage		Carton
Pays d'origine		DE
GTIN		4050821343806
Numéro du tarif douanier		85366990990

Conformité environnementale du produit		
État de conformité RoHS		Compliant,No Exemption

Téléchargements


Conformité environnementale du produit		
Recherche de conformité		
Environmental Product Compliance 282-402		

Documentation				
Informations complémentaires			Texte complémentaire	
Technical Section	pdf	2246.92 KB	282-402	19.02.2019
				xml 2.48 KB
			282-402	28.04.2017
				doc 23.50 KB

Données CAD/CAE		
Données CAD		
2D/3D Models 282-402		
Données CAE		
EPLAN Data Portal 282-402		
WSCAD Universe 282-402		
ZUKEN Portal 282-402		

Indications de manipulation

Pontage



Ponter avec des contacts de pontage horizontaux (280-402) et alternants (280-409)

Bien pousser les contacts de pontage horizontal à fond.