

# COFFRET 1/4 – 1/2 ET CLES MIXTES. OGV® 82PCS

RSL.151-EPW82PB



## Comprenant :

- 1 x cliquet 1/4 « low profil » : RL.151.
  - 13 x douilles 1/4, 6 pans : R.HT. 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  - 2 x rallonges 1/4. L 55mm : R.209ST - L 100mm : R.210ST
  - 1 X rallonge flexible 1/4. L 150 mm : R.208ST
  - 1 x cardan 1/4 : R.240AT.
  - 1 x poignée tournevis : R.236BT.
  - 1 x poignée coulissante 1/4 : R.120AT.
  - 1 x douille 1/4 porte-embout : R.230T.
  - 6 x douille-embouts 1/4 Torx : R.XT 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 mm.
  - 4 x douille-embouts 1/4 Hex : RT.T 3 - 4 - 5 - 6 mm.
  - 3 x douille-embouts 1/4 Plat : RS.T 4 - 5,5 - 7 mm.
  - 2 x douille-embouts 1/4 PZ : RD.T 1T – 2T . PZ1 - PZ2.
  - 2 x douille-embouts 1/4 PH : RP.T 1T – 2T / PH1 - PH2.
  - 7 x embouts 1/4 : PZ-3,4,PH-3,4.FD-4,5,5,5,6,5
  - 8 x embouts 1/4 : HW-6,7,8,10.TX-20,25,40,45.
  - 1 x cliquet 1/2 « low profil » : SL.151.
  - 12 x douilles 1/2, 6 pans : S.HT 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm.
  - 1 x cardan 1/2 : S.240AT.
  - 2 x rallonges 1/2 : L 130 mm : S.210ST - L 250mm : S.215ST.
  - 1 x réducteur 1/2 - 3/8 : S.230T
  - 1 x augmentateur « 3 voies » 3/8 – 1/2 : J.235TW
  - 2 x douilles 1/2 pour bougies : 16 mm B.S16A1T – 21 mm B.S21A2T
  - 9 x clés mixtes 40B : 40B. 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm
  - 1 x coffret taille L :
- Fermé = 1,5 module.  
Ouvert = 3 modules.



| SKU             | SKU Desc                                     | EAN Code      | RRP    |
|-----------------|--|---------------|--------|
| RSL.151-EPW82PB | COFFRET 1/4 – 1/2 ET CLES MIXTES. OGV® 82PCS | 3662424112614 | €xx.xx |