



Présentation

AVERTISSEUR LUMINEUX - INDUSTRIEL - BALISES LED

La gamme de gyrophares à LED-R401/400 remplace les balises traditionnelles à réflecteur parabolique actionnées par courroie et offre une meilleure durée de vie. Grâce à l'utilisation d'un miroir réfléchissant interne et de 18 LED super lumineuses ces unités offrent un signal puissant et durable, parfaitement adapté à la signalisation générale et aux applications industrielles.

La large plage de tension de fonctionnement confère au produit une plus grande souplesse d'installation. Un modèle fixe de 24Vcc est disponible avec une diode polarisée pour les besoins de contrôle.

Le design permet une connexion soit à travers la débouchure M20 (située sur le côté de la base), soit à travers un bornier situé dans le renforcement au bas de la base

Caractéristiques

- Utilisation en continue
- 2 options de rotation
- Faible consommation de courant
- Convient pour un montage en surface
- Support mural en option - Voir accessoires page 2
- 3 points de fixation
- Éclairage à 360° autour de l'axe vertical
- Disponible en version diode polarisée 10-30Vcc
- Disponible en 10-30Vcc ou 85-280Vca/cc

Matériaux

- Lentille en polycarbonate résistant aux UV
- Base en plastique ABS résistant aux UV

*Tour Par Minute | Choix de l'utilisateur, 120 tr/min en standard

IP 65

18 LED

80 ou 120 tr/min*

-25 à +55°C

50/60Hz

HOMOLOGATIONS & CERTIFICATIONS



Information de commande

Tension	Codes produits de commande					Fonction & Consommation électrique
Plage de Tension	Orange	Rouge	Bleu	Vert	Transparent	Rotatif
10-30Vcc	LED-R401-14-01	LED-R401-14-02	LED-R401-14-03	LED-R401-14-04	LED-R401-14-05	304mA @24Vcc
10-30Vcc*	LED-R401-14DP-01	LED-R401-14DP-02	LED-R401-14DP-03	LED-R401-14DP-04	LED-R401-14DP-05	330mA @24Vcc
85-280Vca/cc	LED-R400-05-01	LED-R400-05-02	LED-R400-05-03	LED-R400-05-04	LED-R400-05-05	46mA @230Vca



*DP - Diode Polarisée

Candela (Cd) - Méthode Blondel-Rey

Orange	Rouge	Bleu	Vert	Transparent
54.6	27.6	11.3	31.8	90

Dimensions & Poids

Kg	10-30V	10-30V DP	230V
Poids Net	0.650	0.700	0.738
Poids Brut	0.736	0.786	0.824



Accessoires

Code Article	Description
50010	Cage de protection. Convient aux gammes de balises des séries 200/400/500 (Non compatible avec le support de fixation)
50004	Support de fixation mural angulaire. Convient aux gammes de balises des séries 200/400/500 (Non compatible avec la cage)
50064	Lentille/Verrine/Dôme Orange - Convient aux gammes de balises de la série 200/400/500.
50065	Lentille/Verrine/Dôme Rouge - Convient aux gammes de balises de la série 200/400/500.
50066	Lentille/Verrine/Dôme Bleu - Convient aux gammes de balises de la série 200/400/500.
50067	Lentille/Verrine/Dôme Vert - Convient aux gammes de balises de la série 200/400/500.
50068	Lentille/Verrine/Dôme Transparent - Convient aux gammes de balises de la série 200/400/500.



50010



50004



50064



50065



50066



50067



50068

HOMOLOGATIONS & CERTIFICATIONS

