

## ***RUN-R PLANET / 67073 / EN ISO 20345 : 2011 - S1P ESD SRC //***

### **Chaussures de sécurité basses type basket**



**100 %  
metal  
free**

- légères
- flexibles
- confortables
- résistance électrique < à 35 mégaohms (ESD)
- antistatiques
- 100 % non métalliques
- 25 % de matériaux recyclés (EN ISO 14021)
- **pointures** : 36 - 47



### ***APPLICATIONS //***

automobile | industrie électronique | industrie légère | logistique | transport | aéronautique | maintenance  
assemblage | artisans | collectivités | services | environnements secs

### ***CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES //***

- **semelle** : PU2D | très légère | flexible | très bon amorti | résistance au glissement (norme SRC) | résistance aux huiles & aux hydrocarbures | rainures à l'arrière pour une meilleure accroche lors du premier contact du talon avec le sol & à l'avant, pour une meilleure accroche de l'avant du pied | talon décroché & profil GRIPSTEP pour améliorer l'adhérence sur les échelles
- **tige** : 100 % en polyester recyclé à partir de bouteilles en PET | film TPU à l'avant pour une meilleure résistance à l'abrasion | lacets 100 % recyclés
- **doublure** : 52 % de polyester recyclé | 18 % en fibres naturelles de bambou, un matériau biosourcé également reconnu pour ses excellentes propriétés d'absorption de l'humidité
- **languette** : textile respirant avec soufflets en stretch apportant à la fois maintien & sensation d'être comme dans un chausson, tout en évitant toute intrusion de matériaux à l'intérieur de la chaussure
- **embout** : en composite | amagnétique | plus léger que l'acier | non conducteur du chaud & du froid
- **semelle anti-perforation** : 100 % en fibres recyclées | amagnétique | légère | souple | non conductrice du chaud & du froid | cousue directement sur la tige & couvrant 100 % de la surface du pied pour une protection intégrale
- **semelle de propreté** : amovible | anatomique avec absorbeurs de chocs à l'avant & à l'arrière | dessus en microfibre très résistant à l'abrasion, absorbe la transpiration, séchage rapide | dessous 90 % en mousse en PU recyclé | lavable à 30 °C
- **chaussant** : pointures françaises | largeur 11
- **poids** : 500 g par pied, en pointure 42