

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de câblage
Type d'accessoire / élément séparé	Connecteurs pré-câblés

Complémentaires

Raccordement électrique	M12, 8 broches connecteur femelle droit
Fixation de la borne	Vissé
Matière de la bague	Acier inoxydable 316L
État LED	Sans
Longueur de câble	10 m
Diamètre extérieur du câble	5,2 mm
Composition du câble	8 x 0,25 mm ²
Matière de l'isolant du fil	PUR
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 300 V CC
[In] courant nominal	2 A
Résistance de contact	<= 5000 µΩ
Résistance d'isolement	>= 1 GΩ

Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP67
Certifications du produit	CULus
Température de fonctionnement	-35...90 °C (statique) -5...90 °C (flexion)
Température ambiante pour le stockage	-35...100 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
------------------------	---------------------------

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------