



辅助控制板+自动控制器 - ACP + UA

- 380..415 V

29473

❗ 停止生产日期 2023年12月18日

❗ 已退市

主要信息

产品系列	NSX100...250 NSX400...630 MasterPact NT Compact NS100...630 Compact NS630b...1600 MasterPact NW
产品类型	辅助控制板 + 控制器
附件/独立安装部件类别	联锁附件
适用范围	Compact Compact NS 断路器 Compact ComPact NSX 断路器 Masterpact Masterpact MT N 断路器 Masterpact Masterpact NW 断路器
产品短名	ACP + UA
额定电源电压 [Us]	380...415 V 交流 在...上 50/60 Hz 440 V 交流 在...上 60 Hz

补充信息

操作模式	强制在“备用”电源 停止 (“工作”和“备用”电源均关闭) 自动操作 强制在“工作”电源
联锁设备	MasterPact NW NSX400...630 NSX100...250 Compact NS100...630 MasterPact NT Compact NS630b...1600
选择模式	R 上的断路器 N 上的断路器
试验	通过按下位于控制器面板的测试按钮
其它功能	辅助控制触点 只有当触点闭合的情况下才能投入“备用”电源 “备用”电源的最长启动时间 如果“备用”电源没有工作，强迫“工作”电源投入工作 选择“工作”电源的类型 (单相或三相) 电压切换到“备用”电源
本地信号指示	关 故障脱扣 开
输入类型	触点 可控制投入“备用”电源
输出类型	触点: 自动或停止模式的操作指示
约定发热电流 [Ith]	8 A

免责声明：本文档不构成任何保证或担保，产品的适用性或使用请参照产品说明。

额定工作电流 [Ie]	AC-12: 4 A AC 440 V AC-12: 5 A AC 380/415 V AC-12: 8 A AC 110 V AC-12: 8 A AC 220/240 V AC-12: 8 A AC 24 V AC-12: 8 A AC 48 V AC-13: 6 A AC 110 V AC-13: 6 A AC 220/240 V AC-13: 7 A AC 24 V AC-13: 7 A AC 48 V AC-14: 4 A AC 110 V AC-14: 4 A AC 220/240 V AC-14: 5 A AC 24 V AC-14: 5 A AC 48 V AC-15: 3 A AC 220/240 V AC-15: 4 A AC 110 V AC-15: 5 A AC 24 V AC-15: 5 A AC 48 V DC-12: 0.4 A DC 250 V DC-12: 0.6 A DC 110 V DC-12: 2 A DC 48 V DC-12: 8 A DC 24 V DC-13: 2 A AC 24 V
-------------	--

产品适用范围	Compact NSX100...250 Compact NS630b...1600 Compact NSX400...630
--------	---

环境

符合标准	IEC 947-5-1
------	-------------

IP 保护等级	IP20 连接器: conforming to EN 60529 IP40 正面: conforming to EN 60529 IP30 侧面: conforming to EN 60529
---------	--

IK 保护等级	正面: IK07 符合 EN 50102
---------	----------------------

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	30.000 cm
Package 1 Width	30.000 cm
Package 1 Length	40.000 cm
Package 1 Weight	4.673 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	75.000 cm
Package 2 Width	80.000 cm
Package 2 Length	60.000 cm
Package 2 Weight	48.744 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)

健康安全绩效

 无汞

 Rohs 豁免信息 [是](#)

欧盟Rohs指令 [符合豁免条件](#)

中国 Rohs 管理办法 [中国 ROHS 声明](#)
中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告