


PSHE17-XL

Palier à semelle

Paliers à semelle PSHE, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec bague de blocage excentrée, étanchéité P

X-life

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Matériaux	GG	Grey cast iron
-----------	----	----------------

dimensions principale & données de performance

d	17 mm	Alésage
L	63 mm	Longueur totale
H ₂	57 mm	Hauteur
≈m	0,38 kg	Poids

Cotes de montage

J	47 mm	Distance trous de fixation
K	M8	Filetage trou de fixation

Dimensions

H	30,2 mm	Distance axe arbre
A	30 mm	Largeur (base)
A ₁	18 mm	Largeur (tête)
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification
B ₁	28,6 mm	Largeur totale du collier de blocage
S ₁	22,1 mm	Distance entre le chemin de roulement et le collier d'arrêt



information additionnelle

SHE03	Corps de palier
GRAE17-XL-NPP-B	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.