



Principales

Gamme	Unica
Type de produit ou équipement	Connecteur
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câble
Description des pôles	1P + N + E
Quantité du lot	5

Complémentaires

Mode d'installation	Par vis
Position du raccordement	Connexion directe
[In] courant nominal	16 A
Tension assignée de service (Us)	250 V
Type de circuit électrique	Alimentation
Raccordement électrique	Sur plage 1,5...2,5 mm ² - rigide ou semi-rigide
Diamètre extérieur du câble	9 mm
Hauteur	32 mm
Largeur	24 mm
Profondeur	35 mm
Matière	Polyamide Plastique
Couleur	Blanc
Produits compatibles	Module distribution d'alimentation

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
REACh free of SVHC	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Toxic heavy metal free	Oui
Mercury free	Oui
RoHS exemption information	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie