

ECO PRO CL P 30 W 240 V B22D

HALOGEN ECO PRO CLASSIC P | Halogenlamper, klassisk illum/krone form



Bruksområder

- Generell belysning
- Beskyttelse mot fukt
- Inngangsbelysning
- Speilbelysning

Produktfordeler

- Enkel direkte erstatning for konvensjonelle glødelamper
- Det samme behagelige kvalitetslyset som fra en glødelampe
- Umiddelbart 100 % lys, ingen oppvarmingstid
- Inneholder ikke kvikksølv
- UV-filter

Produktegenskaper

- Gjennomsnittlig levetid: 2000 t
- 100 % dimbar
- Perfekt fargegjengivelse ($R_a : 100$)



Teknisk data

Electrical data

Nominell effekt	30.00 W
Nominell spenning	240 V
Konstruksjonseffekt (watt)	30.00 W
Tilsvarende konvensjonell lampeeffekt	40 W
Effektfaktor λ	1.00
Energy consumption	30 kWh/1000h


Photometrical data

Nominell lysytelse (lumen)	405 lm
Fargetemperatur	2700 K
Lysfarge i h.h.t. EN 12464-1	Varmhvit
Angitt lysytelse	405 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	100
Lumen vedlikeholdsfaktor ved endt leveti	0.80

Light technical data

Starttid	0.0 s
Oppvarmingstid (60 %)	0.00 s

Dimensions & weight



Product line drawing

Diameter	45.0 mm
Total lengde	72.5 mm
Lengde	72.5 mm

Produkt datablad

Lys senter lengde	60.0 mm
Ytterkolbe	P45

Colors & materials


Lyskildens kvikksølvinnhold	0.0 mg
Kvikksølvfri	Ja

Lifespan

Nominell levetid på lampen	2000 h
Angitt levetid på lampen	2000 h
Antall tenn sykluser	50000 ¹⁾

¹⁾ Ved 1 sekund på / 1 sekund av

Additional product data



Spectral power distribution

Sokkel (standard betegnelse)	B22d
------------------------------	------

Capabilities

Brennstilling	Vilkårlig
Dimbar	Yes

Certificates & standards

Produkt datablad

Energy efficiency class	D
--------------------------------	---

Country specific categorizations

ILCOS	HSGSP/C/UB-30-240-B22D-60
Ordreferanse	64542 P PRO 30W

Produkt datablad

Logistikk data

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (høyde x bredde x lengde)	Volum	Brutto vekt
4008321998866	ECO PRO CL P 30 W 240 V B22D		46 mm x 46 mm x 77 mm	0.16 dm ³	25.00 g
4008321998873	ECO PRO CL P 30 W 240 V B22D	NO: VS 20	193 mm x 85 mm x 235 mm	3.86 dm ³	706.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Ansvarsfraskrivelse

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.