


# E10448



## Prise à câbler

SDOGM120MSSFKPG



### Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Courant de sortie total	[A]	7,5

### Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...90
Indice de protection		IP 65

### Données mécaniques

Poids	[g]	77
Dimensions	[mm]	26 x 26 x 49
Matière du corps		laiton, nickelé
Matière écrou moleté		laiton, nickelé

### Remarques


Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

### Raccordement électrique

soudure: ...1 mm<sup>2</sup>; Gaine de câble: Ø 10...14 mm

### Raccordement électrique - Connecteur femelle

Connecteur: 1 x M23, droit; Corps: laiton, nickelé; Verrouillage: laiton, nickelé



# E10448



## Prise à câbler

SDOGM120MSSFKPG

### Raccordement

