



Données techniques

51313

Butées à billes simple effet

VISUEL(S)



DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	65 mm
D - Diamètre Extérieur	115 mm
T - Hauteur de butée	36 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1,1 mm
Masse	1,51 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Ca - Capacité charge axiale dynamique	128000000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	287000000 mN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue	13000000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	13200 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	9000 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

Da max - Diamètre max épaulement BE	85 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI	95 mm

