

UT 6-QUATTRO/2P-F - 螺钉法兰


3060843

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3060843>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

螺钉法兰，安装方式: NS 35/7,5，NS 35/15，颜色: 灰色



商业数据

订货号	3060843
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE114Z
产品关键代码	BE114Z
目录页面	页码373 (C-1-2019)
GTIN	4046356608176
单件重量（含包装）	13 g
单件重量（不含包装）	13 g
原产地	CN

UT 6-QUATTRO/2P-F - 螺钉法兰

3060843

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3060843>



技术数据

产品属性

产品类型	法兰
------	----

连接数据

螺纹	M2,5
紧固扭矩	0.4 ... 0.5 Nm

尺寸

宽度	8.2 mm
高度	86.5 mm
NS 35/7,5深度	60 mm
NS 35/15深度	67.5 mm

材料规格

颜色	灰色 (RAL 7042)
阻燃等级，符合UL 94	V0
绝缘材料	PA
低温下的静态绝缘材料应用	-60 °C
绝缘材料的温度指数（ DIN EN 60216-1（ VDE 0304-21 ） ）	125 °C
绝缘材料相对温度指数（ 电气， UL 746 B ）	130 °C
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162)	通过
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662)	通过
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C)	通过

环境和真实条件

环境条件

环境温度（ 存放/运输 ）	-25 °C ... 60 °C (短期内（ 不超过24 小时 ）, -60 °C到+70 °C)
环境温度（ 组装 ）	-5 °C ... 70 °C
环境温度（ 执行 ）	-5 °C ... 70 °C
允许湿度（ 存放/运输 ）	30 % ... 70 %

安装

安装类型	NS 35/7,5
	NS 35/15

UT 6-QUATTRO/2P-F - 螺钉法兰

3060843

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3060843>



认证

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3060843>



EAC

认证ID: EACKZ 08593

UT 6-QUATTRO/2P-F - 螺钉 法兰

3060843

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3060843>



分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141135
ECLASS-13.0	27250302

ETIM

ETIM 9.0	EC001041
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UT 6-QUATTRO/2P-F - 螺钉法兰

3060843

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3060843>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn