



Meta-aramid flettet kabelstrømpe

- Helagaine HEGMAN og HEGMANWO

Helagaine HEGMAN og HEGMANWO er designet for bruksområder som krever mekanisk beskyttelse i høye temperaturer som flyindustri, samt militær- jernbane- og skipsindustri.

Egenskaper og fordeler

- Produsert i ikke-brennbar meta-aramid
- Ekstremt fleksibel
- Høyekspanderende for enkel installasjon over lange lengder
- Optimal mekanisk beskyttelse
- Istand til å takle de tøffeste omgivelser
- Meget god motstandsdyktighet mot slitasje, flammer og høye temperaturer
- Høy motstandsdyktighet mot stråling og væsker



Den varmebestandige Helagaine HEGMAN og HEGMANWO leveres i forskjellige størrelser.

MATERIALE	Polyaramid Polymetaphenylen Isophthalamid (NOMEX)
Driftstemperatur	+240°C
Smeltepunkt	Smelter ikke / karbonisering over +370°C
Brennbarhetsklasse	UL94 V0 (råmateriale), UL224 VW1



TYPE	Beskrivelse iht. EN6049	Bunte Ø min.	Bunte Ø max.	Farge	Rull-lengde	Art.nr.
HEGMAN-02	EN6049-003-02-5	1	2	Grønn (GN)	100 m	170-02100
HEGMAN-04	EN6049-003-04-5	2	4	Grønn (GN)	100 m	170-02101
HEGMAN-06	EN6049-003-06-5	4	8	Grønn (GN)	100 m	170-02102
HEGMAN-08	EN6049-003-08-5	6	12	Grønn (GN)	50 m	170-02103
HEGMAN-10	EN6049-003-10-5	8	16	Grønn (GN)	50 m	170-02104
HEGMAN-15	EN6049-003-15-5	10	20	Grønn (GN)	50 m	170-02105
HEGMAN-20	EN6049-003-20-5	12	24	Grønn (GN)	50 m	170-02106
HEGMAN-25	EN6049-003-25-5	15	30	Grønn (GN)	50 m	170-02107
HEGMAN-30	EN6049-003-30-5	20	40	Grønn (GN)	50 m	170-02108

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Kuttes i ønsket lengde. NOMEX® er et registrert varemerke fra DuPont. Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.

TYPE	Beskrivelse iht. EN6049	Bunte Ø min.	Bunte Ø max.	Farge	Rull-lengde	Art.nr.
HEGMANWO-02	EN6049-004-02-5	1	2	Grønn (GN)	100 m	170-02000
HEGMANWO-04	EN6049-004-04-5	2	4	Grønn (GN)	100 m	170-02001
HEGMANWO-06	EN6049-004-06-5	4	8	Grønn (GN)	100 m	170-02002
HEGMANWO-08	EN6049-004-08-5	6	12	Grønn (GN)	50 m	170-02003
HEGMANWO-10	EN6049-004-10-5	8	16	Grønn (GN)	50 m	170-02004
HEGMANWO-15	EN6049-004-15-5	10	20	Grønn (GN)	50 m	170-02005
HEGMANWO-20	EN6049-004-20-5	12	24	Grønn (GN)	50 m	170-02006
HEGMANWO-25	EN6049-004-25-5	15	30	Grønn (GN)	50 m	170-02007
HEGMANWO-30	EN6049-004-30-5	20	40	Grønn (GN)	50 m	170-02008

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

Kuttes i ønsket lengde. NOMEX® er et registrert varemerke fra DuPont. Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.