

特点

- 微孔板
- 阻燃材料
- 低导热性
- 良好的绝缘性能
- 非危险物质

阻燃微孔板热绝缘、 595mm x 495mm x 20mm

RS 号: 103-4077



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

产品说明

RS PRO 超微孔板由绝缘材料制成，具有极低的导电性，因此具有卓越的绝缘性。该板材不易燃，符合 DIN EN 13501-1 消防等级 A1 的要求。

一般规格

材料	微孔板
阻燃	是的
抗热冲击	是的
应用	铝工业和工业熔炉工业

机械规格

长度	595mm
宽度	495mm
厚度	20mm
密度	200 至 250kg μ a/m m ³

操作环境规格

最高工作温度	950°C
--------	-------

Composition

Silicon dioxide	SiO ₂	approx. 80%
Silicon carbide	SiC	approx. 15%
Other		approx. 5%