





Répartiteur passif en T

ZDO2B030ZDS0000-00STGB030ZDS



Application		
Caractéristique spécifique		contacts dorés
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	< 300 AC/DC
Classe de protection		II
Courant de sortie total	[A]	10
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-30...85
Indice de protection		IP 68
Données mécaniques		
Poids	[g]	71,25
Matière écrou moleté		zamac
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique - connecteur A		
Connecteur: 7/8"; Verrouillage: zamac; Contacts: doré		






Répartiteur passif en T

ZDO2B030ZDS0000-00STGB030ZDS

Raccordement électrique

Raccordement



Raccordement électrique - Connecteur femelle B

Connecteur: 7/8"; Verrouillage: zamac; Contacts: doré



Raccordement électrique - Connecteur femelle C

Connecteur: 7/8"; Verrouillage: zamac; Contacts: doré

