


E60110



Roue de mesure

MEASURING WHEEL U:500 N:10



Application

Version plastique lisse

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C] -30...80

Données mécaniques

Poids [g]	536
Diamètre intérieur [mm]	10
Diamètre extérieur [mm]	159,15
Matières	roue: aluminium; caractéristiques de surface: PU
Couple de serrage [Nm]	3; (Vis de fixation)
Dureté surface	90 Shore A
Périmètre [mm]	500

Remarques

Unité d'emballage 1 pièces