

KERN OBN135

Das flexibel Ausbaubare für den routinierten Anwender

KERN[®]



Suministro energético

n/a:	EURO
Tensión de entrada:	100 - 240 V

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	565 x 410 x 310 mm
Peso bruto:	12 kg
Peso neto:	10 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Ángulo de inclinación del tubo:	30°
Dimensiones (AxPxA):	306 x 200 x 395 mm
Distancia entre ojos:	Infinity
Distancia entre ojos (max):	75
Distancia entre ojos (min):	50
Rotación del tubo 360°:	si
Tubo:	Trinocular