

CARACTERISTIQUES

- La doublure facile à décoller empêche l'étirement pendant l'installation
- Excellent pour tous les besoins en matière d'étanchéité générale
- Homologation alimentaire
- Support adhésif très puissant pour garantir une longue durée de vie du joint
- Le système de ruban est polyvalent, pratique, rapide et facile à utiliser

Ruban en mousse gris de RS Pro, 25 x 5 m, 3,2 mm d'épaisseur

RS code commande : 733-6791



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Ce ruban en mousse simple face en silicone gris de RS Pro exceptionnel produit une très haute résistance à la cohésion, ce qui produit une très grande force d'adhérence et de hautes capacités de charge grâce à un adhésif général. Il est doté d'une forte adhérence initiale et d'une grande puissance de maintien À une grande variété de matériaux

Caractéristiques

Matériau de support	Mousse de silicone
Couleur	Gris
Simple/Double face	Simple face
Matériau adhésif	Acrylique
Applications	Amortissement sonore, isolation, gasketage, amortissement/rembourrage et étanchéité

Spécifications

Constante diélectrique	1.42
Rigidité diélectrique	91V/mm
Résistance à l'arc sec.	92 secondes
Résistivité du volume	10^{14} ohm-cm
Conductivité thermique	0,63 (0,09) pouce/heure/ft ² /0,55 °F (-55 °C)

Spécifications mécaniques

Largeur	25mm
Epaisseur	3.2mm
Longueur	5m
Densité de mousse	352kg/m ³
Résistance à la traction	45psi
Jeu de compression (25 %/22 h/23 °C)	<5%
Allongement	89%
Absorption d'eau	1.40%
Résistance aux UV	Aucune dégradation
Résistance à la corrosion	Passe
Indice d'effet d'ozone	0
Résistance aux flammes (> 3 mm)	V-0 et HF-1

Spécifications de l'environnement de fonctionnement

Température d'utilisation minimale	-55°C
Température d'utilisation maximale	200 °C

Homologations

Conformité/certifications	Certificat de conformité RoHS
---------------------------	-------------------------------

