

## CARATTERISTICHE

- Spelacavi con lame per coltelli per garantire la pulizia
- Spelatura precisa
- Le impugnature comode con profilo speciale riducono l'affaticamento dell'operatore
- LID con blocco speciale progettato per un facile stoccaggio

## Spelafili RS Pro da 155 mm, 0,4 mm → 1,3 mm

Codice RS: 540-1515



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

## DESCRIZIONE del

Da RS Pro, questi spelafili manuali sono perfetti per spelare l'isolamento da una varietà di dimensioni del filo. Lo spelafili è dotato di lame a coltello con sei misure di taglio integrate, che consentono un controllo preciso e preciso durante la spelatura del filo. Combinate con le impugnature ergonomiche morbide e la molla di ritorno, questi spelafili RS Pro semplificano la gestione dei cavi e ne rendono più efficiente l'utilizzo.

- [540-1492](#) è uno spelafili manuale per fili di dimensioni 10 Da a 20 AWG
- [540-1509](#) è uno spelafili manuale per fili di dimensioni 20 A 30 AWG
- [540-1515](#) è uno spelafili manuale per fili di dimensioni 16 Da a 26 AWG

## Specifiche generali

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Tipo di cavo</b>       | Intrecciato   |
| <b>Gamma di spelatura</b> | da 0,13 mm a 2,07 mm  |
| <b>Dimensioni minime</b>  | 0.4mm   |
| <b>Dimensioni massime</b> | 1.3mm   |
| <b>Materiali</b>          | Lamiera di acciaio ad alto tenore di carbonio (sk-5) per il corpo di pinze a crimpare, acciaio a basso tenore di carbonio (s1018c) per viti di bloccaggio e river, acciaio al carbonio medio (ss41) per LID di bloccaggio, impugnatura in PVC e acciaio per molle per molla di ritorno ad alta tensione |
| <b>Fine</b>               | Bordi di messa a terra, finitura chimica nera e impugnatura in vinile di colore rosso   |
| <b>Applicazioni</b>       | Gli spelafili sono utilizzati principalmente da elettricisti o meccanici, ma sono adatti per qualsiasi cassetta per utensili per fai da te.   |

## Specifiche meccaniche

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Lunghezza totale</b> | 155mm  |
| <b>Durezza</b>          | Trattamento termico HRC: 49~ 50,5 (corpo intero) e HRC: 30 ~ 40 (viti) |

**Omologazioni**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Conformità/Certificazione</b> | ANSI/ESD S20.20:2014 E BS EN 61340-5-1 |
| <b>Approvazione VDE</b>          | No                                     |

