

Carcasa de canillas D-SUB - CUC-DST-GZNI-A/DSFL9 - 1419754

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Carcasa de canillas D-SUB, índice de protección: IP20, material: Fundición inyectada de cinc, salida de cables: acodado, tamaño de carcasa: 1, color: Metálico, desnudo, Bloqueo de gancho de sujeción

Sus ventajas

- ✓ Fácil montaje mediante el sistema de resorte elástico
- ✓ Entrada de conductores acodada
- ✓ Gracias a la ejecución metálica adecuado para entornos industriales adversos
- ✓ Gracias al gran espacio interior especialmente adecuado para conectores D-SUB con contactos especiales

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 055626 188140
EAN	4055626188140
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	44,300 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	Alemania
Clave de venta	ABNADE

Datos técnicos

Datos mecánicos

Diámetro exterior del cable	3 mm ... 9,5 mm (sin protección contra torsión)
Salida de cables	acodado
Color	Metálico, desnudo
Tipo de montaje	Bloqueo rápido
Índice de protección	IP20
Construcción	D-SUB 9
Tamaño de carcasa	1
Número de salidas de cable	1

Carcasa de canillas D-SUB - CUC-DST-GZNI-A/DSFL9 - 1419754

Datos técnicos

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-35 °C ... 100 °C
---------------------------------	-------------------

Datos del material

Clase de combustibilidad según UL 94	V0
Material carcasa	Fundición inyectada de cinc
Material superficie de la carcasa	Niquelada

Normas y especificaciones


Clase de combustibilidad según UL 94	V0
--------------------------------------	----

Environmental Product Compliance


China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Dibujos

Esquema de dimensiones



Plano esquemático



Carcasa de canillas D-SUB

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701

Carcasa de canillas D-SUB - CUC-DST-GZNI-A/DSFL9 - 1419754

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440302
eCl@ss 8.0	27440302
eCl@ss 9.0	27440302

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC001132
ETIM 6.0	EC001132

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	39121522

Accesorios

Accesorios

Carcasas aéreas

Tornillo - CUC-DST-AM/DSFP - 1419795



Tornillo con enclavamiento, rosca 4-40 UNC, para uso en montaje en pared delantera, grosor máx. de la pared de la carcasa 1,5 mm

Tornillo - CUC-DST-AM/DSBP - 1419796



Tornillo con enclavamiento, rosca 4-40 UNC, para uso en montaje en pared trasera, grosor máx. de la pared de la carcasa 1,5 mm

Inserto de hembras

Carcasa de canillas D-SUB - CUC-DST-GZNI-A/DSFL9 - 1419754

Accesorios

Inserto de contactos - VS-09-BU-DSUB-EG - 1688803



Inserto de contactos D-SUB, tamaño de envoltura 1, con 9 contactos de señales, tipo de contacto hembra, con copa de soldar, recto, fijación mediante taladro 3 mm, para marco empotrado y carcasa aérea VS-09-...

Inserto de contactos D-SUB - VS-09-BU-DSUB-HD-EG - 1655108



Inserto de contactos D-SUB, tamaño de envoltura 1, con 15 contactos de señales, tipo de contacto hembra, con copa de soldar, recto, fijación mediante taladro de 3 mm, para marcos empotrados VS-09-...

Soporte de contactos D-SUB - VS-09-BU-DSUB-CD-B - 1688861



Soporte de contactos D-SUB, tamaño de envoltura 1, para 9 contactos de señales, tipo de contacto hembra, para contactos engastados, recto, fijación mediante taladro 3 mm, para marco empotrado y carcasa aérea VS-09-...

Soporte de contactos D-SUB - VS-09-BU-DSUB-HD-CD-B - 1655124



Soporte de contactos D-SUB, tamaño de envoltura 1, para 15 contactos de señales, tipo de contacto hembra, para contactos engastados, recto, fijación mediante taladro 3 mm, para marco empotrado y carcasa aérea VS-09-...

Soporte de contactos D-SUB - VS-09-BU-DSUB-2P - 1688421



Soporte de contactos D-SUB, tamaño de envoltura 1, alojamiento para 2 contactos combinados, tipo de contacto hembra, recto, fijación mediante taladro 3 mm, para marco empotrado y carcasa aérea VS-09-...

Carcasa de canillas D-SUB - CUC-DST-GZNI-A/DSFL9 - 1419754

Accesorios

Inserto de contactos combinado D-SUB - VS-09-BU-DSUB-1P-4S - 1689019



Inserto de contactos D-SUB, tamaño de envoltura 1, con 4 contactos de señales con copa de soldar, recto, alojamiento para 1 contacto combinado, tipo de contacto hembra, fijación mediante taladro 3 mm, para marco empotrado y carcasa aérea VS-09-...

Inserto de machos

Inserto de contactos - VS-09-ST-DSUB-EG - 1688793



Inserto de contactos D-SUB, tamaño de envoltura 1, con 9 contactos de señales, tipo de contacto macho, con copa de soldar, recto, fijación mediante taladro 3 mm, para marco empotrado y carcasa aérea VS-09-...

Inserto de contactos D-SUB - VS-09-ST-DSUB-HD-EG - 1655111



Inserto de contactos D-SUB, tamaño de envoltura 1, con 15 contactos de señales, tipo de contacto macho, con copa de soldar, recto, fijación mediante taladro de 3 mm, para marcos empotrados VS-09-...

Soporte de contactos D-SUB - VS-09-ST-DSUB-CD-B - 1688858



Soporte de contactos D-SUB, tamaño de envoltura 1, para 9 contactos de señales, tipo de contacto macho, para contactos engastados, recto, fijación mediante taladro 3 mm, para marco empotrado y carcasa aérea VS-09-...

Soporte de contactos D-SUB - VS-09-ST-DSUB-HD-CD-B - 1655137



Soporte de contactos D-SUB, tamaño de envoltura 1, para 15 contactos de señales, tipo de contacto macho, para contactos engastados, recto, fijación mediante taladro 3 mm, para marco empotrado y carcasa aérea VS-09-...

Carcasa de canillas D-SUB - CUC-DST-GZNI-A/DSFL9 - 1419754

Accesorios

Soporte de contactos D-SUB - VS-09-ST-DSUB-2P - 1688418



Soporte de contactos D-SUB, tamaño de envoltura 1, alojamiento para 2 contactos combinados, tipo de contacto macho, recto, fijación mediante taladro 3 mm, para marco empotrado y carcasa aérea VS-09-...

Inserto de contactos combinado D-SUB - VS-09-ST-DSUB-1P-4S - 1689006



Inserto de contactos D-SUB, tamaño de envoltura 1, con 4 contactos de señales con copa de soldar, recto, alojamiento para 1 contacto combinado, tipo de contacto macho, fijación mediante taladro 3 mm, para marco empotrado y carcasa aérea VS-09-...