


Adaptateurs process raccord à souder

ADAPT G3/4-DIN11851/DN25 (1)

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



Application

Tenue en pression	40 bar	4 MPa
-------------------	--------	-------

Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matériau du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

Données mécaniques

Poids [g]	146,5
Matériaux en contact avec le fluide	inox (1.4404 / 316L) caractéristiques de surface: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm
Raccordement capteurs	G 3/4
Raccord process	raccord pour tube DIN DN25 (1") DIN 11851

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------