



标签牌 用于粘贴 外壳上， 标牌尺寸 22x22 mm， 银色标牌， 黑色文字 带标记：Zurück

产品品牌名称	SIRIUS ACT
产品名称	铭牌
产品类型名称	3SU1
综合技术数据	
防护等级 IP	IP66, IP67, IP69 (IP69K)
耐冲击性 对于轨道应用 按照DIN EN 61373	类别1, 级别B
抗震强度 对于轨道应用 按照DIN EN 61373	类别1, 级别B
RoHS 指令（日期）	10/01/2014
重量	0.002 kg
环境条件	
环境温度	
• 运行期间	70 ... -25 °C
• 在储存期间和运输	80 ... -40 °C
Environmental footprint	
环保产品声明(EPD)	是
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 总计	0.787 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 制造期间	0.566 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 运行期间	0.235 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 使用寿命终止后	-0.015 kg
装入/固定/外廓尺寸	
高度	22 mm
宽度	22 mm
附件	
材料 附件	塑料
紧固类型 标牌	粘贴
标识 指令设备的标记牌	Zurück
形状 指令设备的标记牌	正方形的
颜色 标记牌	银色（标牌）; 黑色（文字）
认可 证书	
General Product Approval	
Test Certificates	



Confirmation



Type Test Certificates/Test Report

[Confirmation](#)Siemens
EcoTech[Environmental Con-
firmations](#)

更多信息

包装信息

<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3SU1900-0AF81-0AG0>



Cax 在线发生器

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1900-0AF81-0AG0>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3SU1900-0AF81-0AG0>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1900-0AF81-0AG0&lang=en

上一次修改:

2024/2/29