

HC-STA-B06-BWS-ELC-AL - 壳体

1411318

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411318>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

HEAVYCON B6面板安装底座，带单锁扣，带平垫片，耐盐水铝材，可导电异形垫圈。



优势

- 在有电磁干扰的情况下可确保良好的屏蔽

商业数据

订货号	1411318
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	AF7APB
产品关键代码	AF7APB
目录页面	页码599 (C-2-2019)
GTIN	4046356927192
单件重量（含包装）	86.5 g
单件重量（不含包装）	85.9 g
原产地	CN

HC-STA-B06-BWS-ELC-AL - 壳体

1411318

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411318>



技术数据

说明

概述	适用插芯HC-B6、BB10、DD24、M
概述	亦可提供带粉末涂层或有颜色的型号：1373283 HC-STA-B06-BWS-EL/.../...

产品属性

产品类型	带锁扣的外壳
外壳类型	面板安装底座
应用	标准
类型	B6
Pg螺钉连接	无

尺寸

尺寸图	
宽度	53 mm
高度	30.5 mm
长度	80.5 mm
钻孔距离，水平	70 mm
钻孔距离，垂直	32 mm
孔径	4.5 mm

安装尺寸

开口宽度	35 mm
开口长度	52 mm

材料规格

阻燃等级，符合UL 94	V0 (互锁)
密封材料	NBR，导电
	NBR，导电
外壳材料	压铸铝，耐盐水
外壳表面材料	无镀层
锁扣材料	PA

机械特性

机械参数

锁紧类型	锁扣
------	----

连接数据

紧固扭矩	0.8 Nm ... 1.2 Nm (用于面板安装底座上的M4安装螺钉)
------	--------------------------------------


环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP66
	IP67
壳体等级 (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
冲击强度	IK08
环境温度 (运行)	-40 °C ... 125 °C


图纸

尺寸图



尺寸图

尺寸图



面板开口

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411318>

**DNV**
认证ID: TAE000037S

**cUL认证**
认证ID: E255026

**UL认证**
认证ID: E255026

cULus认证

HC-STA-B06-BWS-ELC-AL - 壳体



1411318

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1411318>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn