

CAB-DSUB25M/OE/22/S/ 1M - 电缆

2909752

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2909752>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



预制圆形屏蔽电缆; 连接 1：单线 (25-位置) (线缆经过标记并装配有套管); 连接 2: D-SUB针式连接器 (1x 25-位置); 电缆长度: 1 m

优势

- 单根导线标识：1，2，3，4等
- 单根导线带冷压头
- 螺钉连接：2个UNC 4-40螺钉
- 一端自由出线
- 一端为D-SUB孔式或针式插头
- 1:1 连接

商业数据

订货号	2909752
包装单位	1 pc
最小订货量	10 pc
注意	定制（不可退回）
销售关键代码	CK2135
产品关键代码	CK2BI4
GTIN	4055626682686
单件重量（含包装）	252.4 g
单件重量（不含包装）	252.4 g
原产地	US

CAB-DSUB25M/OE/22/S/ 1M - 电缆

2909752

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2909752>



技术数据

产品属性

产品类型	系统电缆
------	------

环境和真实条件

环境条件

环境温度（运行）	-20 °C ... 50 °C
环境温度（存放/运输）	-20 °C ... 70 °C

电气特性

标称工作电压 (AC)	≤ 125 V AC
标称工作电压 (DC)	≤ 125 V DC
电流 (每路径)	≤ 2 A

电缆/电线

电缆长度	1 m
位数	25
屏蔽	有
导线型号	预制圆形屏蔽电缆
AWG，信号线	22
导线横截面	25x 0.36 mm ²
电缆外径	10.40 mm
无卤素	否

颜色编码

黑色	D-SUB25 (1) = ()
白色	D-SUB25 (2) = ()
红色	D-SUB25 (3) = ()
绿色	D-SUB25 (4) = ()
橙色	D-SUB25 (5) = ()
蓝色	D-SUB25 (6) = ()
白色-黑色	D-SUB25 (7) = ()
红色-黑色	D-SUB25 (8) = ()
绿色-黑色	D-SUB25 (9) = ()
橙色-黑色	D-SUB25 (10) = ()
蓝色-黑色	D-SUB25 (11) = ()
黑色-白色	D-SUB25 (12) = ()
红色-白色	D-SUB25 (13) = ()
绿色-白色	D-SUB25 (14) = ()
蓝色-白色	D-SUB25 (15) = ()
黑色-红色	D-SUB25 (16) = ()
白色-红色	D-SUB25 (17) = ()

CAB-DSUB25M/OE/22/S/ 1M - 电缆



2909752

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2909752>

橙色-红色	D-SUB25 (18) = ()
蓝色-红色	D-SUB25 (19) = ()
红色-绿色	D-SUB25 (20) = ()
橙色-绿色	D-SUB25 (21) = ()
黑色-白色	D-SUB25 (22) = ()
白色-黑色	D-SUB25 (23) = ()
红色-黑色	D-SUB25 (24) = ()
绿色-黑色	D-SUB25 (25) = ()

连接数据

现场侧

连接方式	D-SUB针式连接器
连接量	1
位数	25

控制系统侧

连接方式	单线
位数	25
注意事项	线缆经过标记并装配有套管

说明

操作注意事项	必须遵守安装指南的规范 (见下载)，确保正确使用。针对应用或用于第三方产品时，必须同时遵守相应第三方制造商的规范以及安全和警告说明。
--------	--

贸易限制

CE说明	这些产品仅用于欧盟和欧洲经济区范围以外的出口。
------	-------------------------

CAB-DSUB25M/OE/22/S/ 1M - 电缆



2909752

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2909752>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2909752>

**EAC**
认证ID: RU*-DE.HB*35.B00385

CAB-DSUB25M/OE/22/S/ 1M - 电缆



2909752

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2909752>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27242220
ECLASS-12.0	27242220
ECLASS-13.0	27242220

ETIM

ETIM 9.0	EC000237
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

CAB-DSUB25M/OE/22/S/ 1M - 电缆



2909752

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2909752>

产品环境合规性

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》（CAS编号）	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn