

Draagbare Laptop Crash Cart Adapter, USB/VGA/Mini DisplayPort KVM Console, Bestandsoverdracht & Video-opname, Voor rack server/PC/ATM/kiosk, TAA

Productcode: NOTECONS02-VGA-MDP



De USB crash cart adapter geeft u de controle over een headless systeem (systeem zonder beeldscherm) en transformeert uw laptop in een draagbare crash cart voor rackservers, pc's, geldautomaten, kiosken en veel meer.

Sluit eenvoudig de laptop crash cart adapter aan op uw computer met de meegeleverde USB kabel en sluit vervolgens de geïntegreerde USB- en VGA-kabels aan op uw server voor directe BIOS-bediening. Gebruik de meegeleverde Mini DisplayPort-adaptor om mDP compatibele computers of servers aan te sluiten. U hoeft geen software aan de serverkant te installeren, dus u kunt meteen aan de slag.

*Houd er rekening mee dat de muisfunctie in sommige BIOS/UEFI-omgevingen beperkt kan zijn

Met de flexibele software interface kunt u bestanden van uw laptop naar de server overbrengen, video's opnemen voor documentatie of instructiedoeleinden, screenshots maken en het schermvenster naar volledig scherm of kleiner schalen, zonder scrollbars, waardoor u problemen sneller kunt oplossen.

De KVM adapter wordt door de USB-aansluiting aan de serverzijde gevoed en heeft geen stopcontact nodig. U kunt dus aansluiten op elke pc met een VGA- of mDP output en USB-aansluiting, zelfs wanneer er geen stopcontact beschikbaar is.

Deze compacte adapter past eenvoudig in uw laptoptas en vereist geen extra accessoires om aan te sluiten, zodat u geen grote, onhandige traditionele crash cart meer hoeft mee te slepen om problemen op te lossen en uw systemen te onderhouden.

StarTech.com biedt een brede selectie hoogwaardige KVM gerelateerde producten om u efficiënt toegang te geven tot uw systemen zonder de kosten en rommel van extra toetsenborden, muizen en monitors.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Onderhoud en reparatie van geld- of speelautomaten
- Reparatie van mobiele systemen en servers

Eigenschappen

- **LAPTOP NAAR SERVER:** TAA-conforme USB crash cart-adapter maakt van je laptop een draagbare console voor headless systemen, rackservers, pc's, geldautomaten of kiosken; Inclusief Mini DisplayPort-adapter voor flexibele aansluiting op VGA- of mDP-servers
- **EFFICIËNTE PROBLEEMOPLOSSING:** Log eenvoudig serveractiviteiten met de meegeleverde software; Voor optimale prestaties is het belangrijk om de nieuwste drivers te installeren (zorg ervoor dat u de specifieke drivers download voor de NOTECONS02-VGA-MDP)
- **BIOS-LEVEL CONTROLE:** Sluit de adapter aan op uw laptop via de USB-kabel en sluit vervolgens de geïntegreerde USB/VGA-kabels aan op uw server voor directe BIOS-niveau controle; Opgelet: muisfunctie kan in sommige BIOS/UEFI-omgevingen beperkt zijn
- **SELF-POWERED:** KVM adapter wordt via de USB aansluiting aan de serverzijde gevoed waardoor de laptopbatterij minder wordt belast en geen stopcontact nodig is; Ideaal voor werk op locatie of nauwe serverruimtes met moeilijk bereikbare stopcontacten
- **COMPACT ONTWERP:** De lichte en compacte adapter geeft direct toegang tot het systeem zonder een traditionele crash cart te hoeven gebruiken; IT technici kunnen hierdoor onderhoud uitvoeren zonder een aparte monitor, toetsenbord en muis te gebruiken

Hardware

Garantiebeleid

2 Years

Audio	Nee
KVM-poorten	1
Ondersteunde platforms	USB
PC-videotype	VGA
Multi-monitor	1
Rack-monteerbaar	Nee
Inclusief kabels	Ja
Op elkaar aansluitbaar	Nee

Prestaties

Schermmenu & sneltoetsen	Nee
Video Revision	DisplayPort 1.2
IP-controle	Nee
Hot-Key Selection	Nee
Maximale analoge resoluties	1920x1200 @ 60Hz
Maximum aantal gebruikers	1

Connector(en)

Console-aansluiting(en)	1 - USB Mini-B (5-polig)
Hostaansluitingen	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)
	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Andere aansluiting(en)	1 - Mini DisplayPort
	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid)

Software

Besturingssystemen	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11	
	Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022	
	macOS 10.9 tot 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1	
	Linux 2.6 en hoger - Alleen LTS-versies	
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	- Als u werkt met een Linux-apparaat, is deze adapter alleen compatibel met standaard QWERTY toetsenborden met Amerikaans-Engelse configuratie - Opmerking: De muisfunctie kan beperkt zijn of niet werken in sommige BIOS/UEFI-omgevingen
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Gebruikersconsole / USB-verbinding 1 - Host/server-videoverbinding (VGA) 1 - Host/server toetsenbord/muis-verbinding (USB)
Voeding	Voedingsbron	Gevoed via USB
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Vochtigheid	80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Kunststof
	Kabellengte	16.4 in [416 mm]
		1 x 15in (385mm) USB host cable
		1 x 11in (290mm) VGA host cable

		1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
Gewicht product		7.0 oz [197 g]
Verpakkingsinformatie		
Lengte Verpakking		11.9 in [30.1 cm]
Breedte Verpakking		6.5 in [16.5 cm]
Hoogte Verpakking		2.2 in [5.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)		12.6 oz [358.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
Meegeleverd		1 - NOTECONS02
		1 - MDP2VGA2
		1 - USB-A naar USB Mini-B Kabel
		1 - Product Documentatie
Garantiebepalingen		
Warranty		2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.