

# SAC BIT M12-D15 - 工具

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1208432>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



螺母，用于组装带M12连接器和M12连接器组件的传感器/执行器电缆，滚花直径为15 mm，用于4 mm六角驱动

## 商业数据

订货号	1208432
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	BH3149
产品关键代码	BH3149
GTIN	4046356014526
单件重量 (含包装)	18.1 g
单件重量 (不含包装)	18 g
原产地	DE

# SAC BIT M12-D15 - 工具



1208432

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1208432>

## 技术数据

### 说明

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

加州65提案的更多信息，请访问制造商声明下的“下载区”

### 产品属性

产品类型

螺丝刀工具

### 连接数据

输出

QUICKON快速连接

### 材料规格

涂层

镀镍

基座材料

钢

# SAC BIT M12-D15 - 工具



1208432

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1208432>

## 分类

### ECLASS

ECLASS-13.0	21045191
ECLASS-15.0	21045191

### ETIM

ETIM 9.0	EC011822
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

# SAC BIT M12-D15 - 工具



1208432

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1208432>

## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	不适用, 无电气和电子设备
------------------	---------------

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

### EF3.0 气候变化

CO <sub>2</sub> e 千克	0.09千克二氧化碳当量
----------------------	--------------

# SAC BIT M12-D15 - 工具

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1208432>



## 必选附件

### TSD 04 SAC - 扭矩螺丝刀

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1208429>



力矩螺丝刀，预设力矩4 Nm，配有4 mm六角驱动头，适用M12连接器

### TSD-M 1,2NM - 扭矩螺丝刀

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212224>



力矩螺丝刀，精度符合EN ISO 6789标准，可调范围0.3 - 1.2 Nm

# SAC BIT M12-D15 - 工具

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1208432>



## TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 适配器插件

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212600>



用于TSD-M...扭矩工具的适配器螺丝刀头，用4 mm六角E6.3-1/4"驱动以安装SAC头

---

## 附件

### TSD 04 SAC - 扭矩螺丝刀

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1208429>



力矩螺丝刀，预设力矩4 Nm，配有4 mm六角驱动头，适用M12连接器

# SAC BIT M12-D15 - 工具

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1208432>



## TSD-M 1,2NM - 扭矩螺丝刀

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212224>

力矩螺丝刀，精度符合EN ISO 6789标准，可调范围0.3 - 1.2 Nm



## TSD-M SAC-BIT ADAPTER - 适配器插件

1212600

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1212600>

用于TSD-M...扭矩工具的适配器螺丝刀头，用4 mm六角E6.3-1/4"驱动以安装SAC头



Phoenix Contact 2025 Â© - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
（江宁236信箱）邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)