

4-Poorts DisplayPort KVM Switch - USB 3.0 - 4K 30Hz

Product ID: SV431DPU3A2



Met deze 4-poorts USB 3.0 DisplayPort KVM-switch kunt u vier DisplayPort (DP) computers bedienen met één beeldscherm, toetsenbord en muis. De KVM heeft ook een 3,5 mm audio en een geïntegreerde 3-poorts USB 3.0 hub.

Comfortabel en voordelig delen van USB 3.0 randapparaten

Deze KVM switch heeft een geïntegreerde 3-poorts USB 3.0 hub, los van uw HID-toetsenbord en -muis, zodat u USB randapparaten kunt delen met elke aangesloten computer en de kosten van afzonderlijke apparatuur kunt voorkomen. De USB 3.0 hub schakelt uw aangesloten USB-apparaten automatisch naar de geselecteerde computer, waardoor u de ergernis bespaart blijft van het continu loskoppelen en weer aansluiten van uw randapparaten.

Met ondersteuning van USB 3.0 kunt u dataoverdrachtsnelheden tot 5 Gbps bereiken, voor een gegarandeerd vlekkeloze prestatie van uw USB randapparaten - perfect voor de snelle overdracht van data naar externe USB 3.0 schijven.

Verbazingwekkende beeldkwaliteit

Met ondersteuning van resoluties tot Ultra HD 4K bij 30 Hz, kan deze 4-poorts DisplayPort KVM switch gemakkelijk grote DP-schermen aansturen, een ideale oplossing dus voor grafische toepassingen die high-resolution video-ondersteuning vereisen.

Volledige multimediebediening

De KVM switch heeft aanvullende 3,5 mm audiopoorten waarmee u onafhankelijke analoge audio kunt delen, vanaf elke aangesloten computer, met de luidsprekerset van uw desktop. Onafhankelijke audio, samen met 4K DP video, geeft u volledige multimediebediening van verschillende computers, waardoor deze KVM perfect is voor creatieve professionele applicaties zoals video- en geluidsdesign of -bewerking.

De SV431DPU3A2 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Bedien vier DisplayPort USB-computers met één set randapparatuur (toetsenbord, muis en scherm)
- Voer Ultra HD multimedia toepassingen uit zoals grafisch ontwerp of CAD- en CAM-projecten
- Deel USB 3.0 randapparaten met vier computers

Features

- Deel randapparaten eenvoudig met de geïntegreerde USB 3.0 hub
- Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van Ultra HD 4K resoluties
- Volledige multimedia bediening met aparte 3,5 mm AUX-ondersteuning
- Geen software of drivers nodig
- Onafhankelijke HID-toetsenbord- en muispoorten

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	Inclusief kabels	Nee
	Industriestandaarden	HDCP 2.2
	KVM-poorten	4
	Multi-monitor	1
	Ondersteunde platforms	USB 3.0
	Op elkaar aansluitbaar	Nee
	PC-videotype	DisplayPort
	Rack-monteerbaar	Optioneel
Prestaties	Audiospecificaties	2-kanaals stereo ondersteund
	Hot-Key Selection	Ja
	IP-controle	Nee
	Maximale digitale resoluties	3840x2160 @ 30 Hz
	Maximale kabellengte	32.8 ft [10 m]
	MTBF	143000 hours
	Ondersteunde resoluties	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K)
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
	Schermmenu & sneltoetsen	Nee
Connector(en)	Andere aansluiting(en)	3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
	Console-aansluiting(en)	1 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk Output 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Output
		4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
	Hostaansluitingen	4 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk Input 4 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
		4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Input

Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Over videoadapters Als u een videoadapter voor deze KVM switch gebruikt, moet u een actieve videoadapter gebruiken. Bij een passieve videoadapter kan de prestatie verminderen. Controleer bij de fabrikant om te zien of de videoadapter die u wilt gebruiken, een actieve adapter is.
Indicatoren	LED-indicatoren	4 - poortselectie/link LED's 1 - Voeding-LED
Voeding	Ingangsspanning	100 ~ 240 AC
	Stekkertype	M
	Uitgangsspanning	12 DC
	Uitgangsstroom	1.5 A
	Vermogensopname	18
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Vochtigheid	0 - 80% rel. vochtigheid, niet-condenserend
Fysieke eigenschappen	Breedte product	5.1 in [130 mm]
	Gewicht product	37.5 oz [1062 g]
	Hoogte product	1.7 in [43 mm]
	Lengte product	8.7 in [220 mm]
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	3.6 lb [1.6 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 4-poorts DisplayPort KVM switch 4 - Rubberen voetjes 1 - universele voedingsadapter (NA, EU, GB, ANZ) 1 - Verkorte handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.