

# Fiche produit

## Caractéristiques

# A9XAH557

Acti9 iC60 - peigne à dents - 3 x auxiliaire+N  
+1P - 100A - 57 modules 18mm

Statut commercial: Commercialisé



### Principales

Gamme	Acti 9
Fonction produit	Peigne de raccordement
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Description des pôles	3P + N
Nombre de voies	22 façons, type : N + P + auxiliaire (dent) avec 18 mm pas
Distance entre appareils	45 mm
Marquage	N L1 N L2 N L3
Nombre total de modules de 18 mm	57

### Complémentaires

Isolement	Isolé
Présentation du produit	Découpable
Équipement fournis	Embout : lot de 10
[Ie] courant assigné d'emploi	100 A ( 40 °C )
[Ue] tension assignée d'emploi	415 V CA
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA conformément à NF EN 61439-2
Mode d'installation	Horizontale
Emplacement de montage	Sommet ou base sur bornes type tunnel Sommet ou base sur terminal double
Pas de 9 mm	114
Largeur	1000 mm
Couleur	Blanc ( RAL 9003 )
Compatibilité de gamme	Acti 9 / Acti 9 iC60 Acti 9 / Acti 9 iK60 Acti 9 / Acti 9 iLD Acti 9 / Acti 9 iLD K Acti 9 / Acti 9 iSW Acti 9 / Acti 9 iSW-NA Multi 9 / Multi 9 C60 / C60H Multi 9 / Multi 9 C60 / C60N Multi 9 / Multi 9 C60 / C60L Multi 9 / Multi 9 C60 / C60CTRL
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce
Code de comptabilité	Peigne_Acti9

### Environnement

Normes	NF EN 61439-2 IEC 60947-7-1
Tenue au feu	960 °C ( 30 s ) conformément à IEC 60695-2-1
Degré de pollution	3 se conformer à IEC 60947-7-1

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1336 - Déclaration de conformité Schneider Electric <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

## Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------