

## SEK mezz Fe 10P THT 2.9mm PL3



图片仅用于说明。请参考产品描述。

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 订货号    | 09 19 510 7824                                                                |
| 规格     | SEK mezz Fe 10P THT 2.9mm PL3                                                 |
| 浩亭电子目录 | <a href="https://harting.com/09195107824">https://harting.com/09195107824</a> |

### 标识

|        |        |
|--------|--------|
| 类别     | 连接器    |
| 系列     | SEK 堆栈 |
| 原件     | 母连接器   |
| 插针端子介绍 | 直式     |

### 版本

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 接线方式 | 回焊焊接接线方式 (THR)<br>波峰焊接接线方式 |
| 连接方式 | PCB至PCB<br>主板到子插件板         |
| 针数   | 10                         |
| 连接长度 | 2.9 mm                     |

### 技术参数

|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| 插针排         | 2                                            |
| 针间距 ( 接线端 ) | 2.54 mm                                      |
| 额定电流        | 1 A                                          |
| 绝缘阻抗        | $>10^9 \Omega$                               |
| 接触电阻        | $\leq 20 \text{ m}\Omega$                    |
| 极限温度        | -55 ... +125 °C ( 在最高 +240 °C 的回流焊过程中 60 s ) |
| 插入力         | $\leq 30 \text{ N}$                          |
| 拔出力         | $\leq 30 \text{ N}$                          |
| 性能等级        | 3                                            |
| 插拔次数        | $\geq 50$                                    |



Pushing Performance  
Since 1945

技术参数

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 测试电压U <sub>r.m.s.</sub> | 1 kV                   |
| 绝缘组                     | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |

材料特性

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| 材料(插芯)           | 液晶聚合物 (LCP)              |
| 颜色(插芯)           | 黑色                       |
| 材料 ( 插针 )        | 铜合金                      |
| 表面 ( 插针 )        | 镍表面镀锡 接线端<br>钎/镍表面镀金 界面端 |
| 材料阻燃性等级符合 UL 94  | V-0                      |
| RoHS             | 符合                       |
| ELV 状态           | 符合                       |
| China RoHS       | e                        |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含                      |
| REACH 附件 XIV 物质  | 不包含                      |
| REACH SVHC 物质    | 不包含                      |
| 加州 65 号提案物质      | 不包含                      |

规格和认证

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| 规格       | IEC 60603-13                                               |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |

商业数据

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| 包装尺寸        | 100               |
| 净重          | 3.07 g            |
| 原产国         | 中国                |
| 欧洲海关关税号     | 85366990          |
| GTIN        | 5713140212480     |
| eCl@ss      | 27460201 印刷电路板连接器 |
| ETIM        | EC002637          |
| UNSPSC 24.0 | 39121415          |