



Scheda dati prodotto

Elettrotensili per gli artigiani e l'industria

Rilevatore

GMS 120-27



Chiaro e semplice: l'intuitivo scanner per pareti che rende visibile ciò che è invisibile

Dati principali

Profondità di rilevamento max	120 mm
Strumenti radar Bosch	no
Oggetti rilevabili	Metalli magnetici (ad esempio ferro), ...

Codice di ordinazione 0 601 081 700

Dati tecnici

Dati tecnici

Strumenti radar Bosch	no
Oggetti rilevabili	Metalli magnetici (ad esempio ferro), Metalli non magnetici (ad esempio rame), Cavi sotto tensione, Sottostrutture in legno
Profondità di rilevamento max	120 mm
Profondità di rilevamento, metallo magnetico, max.	100 mm
Profondità di rilevamento, metallo non magnetico, max.	120 mm
Profondità di rilevamento, cavi elettrici sotto tensione, max.	50 mm
Profondità di rilevamento, sottostrutture in legno, max.	30 mm
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54
Identificazione del materiale	Metallo magnetico, Metallo non magnetico, Cavi sotto tensione, Materiale non metallico

Alimentazione	2 batterie da 1,5-V-LR6 (AA), 2 pile da 1,2 V HR6 (AA), 1 batteria al litio BA 3.7V 1.0Ah
Peso, ca.	0,29 kg
Funzione supplementare	Foro di tracciamento



Scheda dati prodotto

Elettrotroutensili per gli artigiani e l'industria

Vantaggi:

- Consente di rilevare con sicurezza metalli, cavi elettrici sotto tensione e travi in legno dietro la parete
- Facile da usare, con semplice selezione della modalità e foro di marcatura
- Concepito per l'utilizzo nelle condizioni difficili dei cantieri, grazie all'involucro in gomma che assorbe gli urti e alla protezione IP54

PROTECTED TOOLS
Impact | Water | Dust

