

Fiche produit

Caractéristiques

MUR39038

Mureva Styl - Prise RJ45 cat 6A blindé STP
FTP - composable - IP55 IK07 - blanc

Principales

Gamme	Mureva
Type de produit ou équipement	Prise informatique
Application	Communication
Présentation du produit	Produit complet
Type de prise informatique	RJ45 RJ45 - 8 contacts
Nuance de couleur de la boîte	Blanc
Nuance de la couleur de la plaque	Blanc
Nuance de couleur de la plaque	Blanc
Equipement inclus	Rabat de protection Porte-étiquette

Complémentaires

Catégorie de réseau de communication	6
Nombre de prises d'alimentation	1
Type de blindage du câble	S/FTP
Montage de l'appareil	Encastré
Sens de montage	Droit
Matière	ABS thermoplastique
Mode de fixation	Clipsable
Raccordement	Cliquet
Hauteur	84 mm
Largeur	84 mm
Profondeur	40 mm

Environnement

Degré de protection (IP)	IP55
Tenue aux chocs (IK)	IK01
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...55 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
REACH free of SVHC	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Toxic heavy metal free	Oui
Mercury free	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
RoHS exemption information	 Oui