

## CARACTERISTIQUES

- Conforme à la norme CEI 584
- Jonction chaude non reliée à la terre
- Cuivre autoadhésif
- Isolation durable en Téflon PFA

## Thermocouple RS Pro type K, diamètre 6,35 mm → +200

RS code commande : 621-2287



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

## Description du produit

Capteurs de température à thermocouple de types J et K CEI 584 de RS PRO conçus pour prendre des mesures de température de surface. Le fil de thermocouple est équipé d'une isolation durable en Téflon PFA et d'une jonction chaude soudée et non reliée à la terre pour une réduction des interférences électriques. L'extrémité du câble de thermocouple est terminée par un patin en cuivre autoadhésif de 6,35 mm de diamètre pour la fixation à une surface.

## Caractéristiques


Type de thermocouple	Type K
Plage de mesure de la température	0 à 200 °C.
Bâtiment	Capteur à fil fin
Jonction de mesure	Souterrain
Précision	±1.5°C
Sortie	100 °C = 4,096 mV
Temps de réponse	0.7s
Coefficient de Seebeck	41 µV/°C.
Emetteur	Aucun
Disponibilité de l'étalonnage	Oui
Application	CVC, climatisation, plomberie et cartographie de la température

## Spécifications mécaniques

Diamètre de la sonde	6.25mm
Longueur de la sonde	1m
Matériau du corps de la sonde	Cuivre
Matériau d'isolation/gaine	Téflon PFA
Type de bornes	Presse-étoupe
Longueur de câble de compensation	1m
Isolation de câble	PTFE

## Homologations

<b>Conformité/certifications</b>	CEI 6058
<b>Normes Met</b>	Conforme à la directive RoHS



T/C Type	Conductors	Length	Termination	+Positive tail wire	-Negative tail wire code	Allied Code	RS order Code
'K'	1/0.2mm	1 metre	Mini plug	Green	White	70643600	363-0250
'K'	1/0.2mm	2 metre	Mini plug	Green	White		110-4482
'K'	1/0.2mm	5 metre	Mini plug	Green	White		123-6306
'K'	1/0.2mm	10 metre	Mini plug	Green	White		123-6307
'J'	1/0.2mm	1 metre	Mini plug	Black	White	70643599	363-0244
'J'	1/0.2mm	2 metre	Mini plug	Black	White		123-6308
'J'	1/0.2mm	5 metre	Mini plug	Black	White		123-6309
'J'	1/0.2mm	10 metre	Mini plug	Black	White		123-6310
'T'	1/0.2mm	1 metre	Mini plug	Brown	White	70643601	363-0266
'T'	1/0.2mm	2 metre	Mini plug	Brown	White		123-6311
'T'	1/0.2mm	5 metre	Mini plug	Brown	White		123-6312
'T'	1/0.2mm	10 metre	Mini plug	Brown	White		123-6313

T/C Type	Conductors	Cores	Reel Length	Allied code	RS order code
J	1/0.2mm	+Black/-White	25 metres	70657194	<b>827-5980</b>
J	1/0.2mm	+Black/-White	50 metres	70657195	<b>827-5984</b>
J	1/0.315mm	+Black/-White	25 metres	70657198	<b>827-5993</b>
J	1/0.315mm	+Black/-White	50 metres	70657199	<b>827-5996</b>
K	1/0.315mm	+Green/-White	25 metres	70657200	<b>827-6000</b>
K	1/0.315mm	+Green/-White	50 metres	70657205	<b>827-6019</b>
T	1/0.315mm	+Brown/-White	25 metres	70657208	<b>827-6028</b>
T	1/0.315mm	+Brown/-White	50 metres	70657206	<b>827-6022</b>
J	1/0.508mm	+Black/-White	25 metres	70657197	<b>827-5990</b>
J	1/0.508mm	+Black/-White	50 metres	70657201	<b>827-6003</b>
K	1/0.508mm	+Green/-White	25 metres	70657203	<b>827-6012</b>
K	1/0.508mm	+Green/-White	50 metres	70657204	<b>827-6016</b>
J	7/0.2mm	+Black/-White	25 metres	70657202	<b>827-6006</b>
K	7/0.2mm	+Green/-White	25 metres	70657207	<b>827-6025</b>
T	7/0.2mm	+Brown/-White	25 metres	70657209	<b>827-6031</b>
N	7/0.2mm	+Pink/-White	25 metres	70657210	<b>827-6034</b>

	Conductors	Cores	Jacket	Reel Length	Allied Code	RS order code
<b>Extension:</b>						
KX	7/0.2mm	+Green/-White	Green	10 metres	70657084	<b>827-5615</b>
KX	7/0.2mm	+Green/-White	Green	25 metres	70641729	<b>236-3820</b>
KX	7/0.2mm	+Green/-White	Green	50 metres	70657085	<b>827-5619</b>
KX	7/0.2mm	+Green/-White	Green	100 metres	70646156	<b>611-7889</b>
KX	7/0.2mm	+Green/-White	Green	200 metres	70657088	<b>827-5628</b>
JX	7/0.2mm	+Black/-White	Black	10 metres	70641640	<b>219-4753</b>
JX	7/0.2mm	+Black/-White	Black	25 metres	70657078	<b>827-5592</b>
JX	7/0.2mm	+Black/-White	Black	50 metres	70657079	<b>827-5596</b>
JX	7/0.2mm	+Black/-White	Black	100 metres	70641737	<b>236-3915</b>
JX	7/0.2mm	+Black/-White	Black	200 metres	70657081	<b>827-5606</b>
TX	7/0.2mm	+Brown/-White	Brown	10 metres	70641637	<b>219-4703</b>
TX	7/0.2mm	+Brown/-White	Brown	25 metres	70641734	<b>236-3870</b>
TX	7/0.2mm	+Brown/-White	Brown	50 metres	70657095	<b>827-5653</b>
TX	7/0.2mm	+Brown/-White	Brown	100 metres	70651749	<b>762-1146</b>
TX	7/0.2mm	+Brown/-White	Brown	200 metres	70657098	<b>827-5662</b>
NX	7/0.2mm	+Pink/-White	Pink	10 metres	70641635	<b>219-4668</b>
NX	7/0.2mm	+Pink/-White	Pink	25 metres	70657091	<b>827-5637</b>
NX	7/0.2mm	+Pink/-White	Pink	50 metres	70657089	<b>827-5631</b>
NX	7/0.2mm	+Pink/-White	Pink	100 metres	70657092	<b>827-5640</b>

	Conductors	Cores	Jacket	Reel Length	Allied Code	RS order code
<b>Compensating:</b>						
VX (KCB)	7/0.2mm	+Green/-White	Green	10 metres	70657082	827-5609
VX (KCB)	7/0.2mm	+Green/-White	Green	25 metres	70641629	219-4551
VX (KCB)	7/0.2mm	+Green/-White	Green	50 metres	70657080	827-5603
VX (KCB)	7/0.2mm	+Green/-White	Green	100 metres	70641630	219-4573
VX (KCB)	7/0.2mm	+Green/-White	Green	200 metres	70657083	827-5612
VX (KCB)	13/0.2mm	+Green/-White	Green	10 metres	70657086	827-5621
VX (KCB)	13/0.2mm	+Green/-White	Green	25 metres	70657087	827-5625
VX (KCB)	13/0.2mm	+Green/-White	Green	50 metres	70657090	827-5634
VX (KCB)	13/0.2mm	+Green/-White	Green	100 metres	70651750	762-1152
U (RCA)	7/0.2mm	+Orange/-White	Orange	10 metres	70657096	827-5656
U (RCA)	7/0.2mm	+Orange/-White	Orange	25 metres	70646158	611-7902
U (RCA)	7/0.2mm	+Orange/-White	Orange	50 metres	70657097	827-5659
U (RCA)	13/0.2mm	+Orange/-White	Orange	10 metres	70641641	219-4769
U (RCA)	13/0.2mm	+Orange/-White	Orange	25 metres	70657093	827-5643
U (RCA)	13/0.2mm	+Orange/-White	Orange	50 metres	70657094	827-5647

T/C Type	Conductors	Cores	Reel Length	Allied code	RS order code
KX	1/0.2mm	+Yellow/-Red	25 metres	70656106	814-0030
KX	1/0.2mm	+Yellow/-Red	50 metres	70656111	814-0049
KX	1/0.2mm	+Yellow/-Red	100 metres	70656109	814-0042
KX	7/0.2mm	+Yellow/-Red	25 metres	70656110	814-0046
KX	7/0.2mm	+Yellow/-Red	50 metres	70656113	814-0055
KX	7/0.2mm	+Yellow/-Red	100 metres	70656114	814-0058
KX	1/0.3mm	+Yellow/-Red	25 metres	70656104	814-0024
KX	1/0.3mm	+Yellow/-Red	50 metres	70656107	814-0033
KX	1/0.3mm	+Yellow/-Red	100 metres	70656108	814-0036
TX	1/0.3mm	+Blue/-Red	25 metres	70656121	814-0080
TX	1/0.3mm	+Blue/-Red	50 metres	70656126	814-0099
TX	1/0.3mm	+Blue/-Red	100 metres	70656124	814-0092
TX	1/0.2mm	+Blue/-Red	25 metres	70656125	814-0096
TX	1/0.2mm	+Blue/-Red	50 metres	70656128	814-0106
TX	1/0.2mm	+Blue/-Red	100 metres	70656129	814-0109

T/C Type	Conductors	Cores	Jacket	Reel Length	Allied code	RS order code
<b>Extension:</b>						
KX	7/0.2mm	+Yellow/-Red	Yellow	25 m	70656102	<b>814-0018</b>
KX	7/0.2mm	+Yellow/-Red	Yellow	100 m	70656105	<b>814-0027</b>
KX	7/0.2mm	+Yellow/-Red	Yellow	200 m	70656103	<b>814-0020</b>
JX	7/0.2mm	+ White/-Red	Black	25 m	70656096	<b>813-9995</b>
JX	7/0.2mm	+ White/-Red	Black	100 m	70656098	<b>814-0005</b>
JX	7/0.2mm	+ White/-Red	Black	200 m	70656099	<b>814-0008</b>
TX	7/0.2mm	+Blue/-Red	Blue	25 m	70656119	<b>814-0074</b>
TX	7/0.2mm	+Blue/-Red	Blue	100 m	70656122	<b>814-0083</b>
TX	7/0.2mm	+Blue/-Red	Blue	200 m	70656123	<b>814-0086</b>
<b>Compensating:</b>						
VX (KCB)	7/0.2mm	+Yellow/-Red	Yellow	25 m	70656127	<b>814-0103</b>
VX (KCB)	7/0.2mm	+Yellow/-Red	Yellow	100 m	70656130	<b>814-0112</b>
VX (KCB)	7/0.2mm	+Yellow/-Red	Yellow	200 m	70656131	<b>814-0115</b>