

Hoja de características del producto

Características

NSYPIN43

Puerta int. p. arm. Spacial mural , acero. Al400 x An300, . Prof. regulable.



Principal

Gama	Spacial
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de envoltente
Tipo de producto o componente	Puerta
Aplicación del dispositivo	Multiuso
Para dimensiones nominales de envoltente	H: -
Lugar de montaje	Panel frontal Soporte desplazable
Compatibilidad de gama	Spacial CRN Spacial S3D Spacial S3X
Composición del dispositivo	1 puerta 4 escuadras de fijación 2 montantes de montaje

Complementario

Material	Chapa de acero para puerta
Color	Todas las superficies : gris RAL 7035
Acabado de la superficie	Poliéster pulverizado
Tipo de cierre	Barra doble de cierre de 3 mm
Número de cierres	1
Ajuste de montaje	Paso de 25 mm (en soportes desplazables)
Tipo de puerta	Ciega interna
Apertura de puerta	Reversible
Carga máxima	30 kg/m ²
Altura	Nominal : 400 mm
Anchura	Nominal : 300 mm
Peso del producto	1,6 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0940 - Declaración de conformidad de Schneider Electric Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC
Perfil ambiental del producto	Disponible Perfil medioambiental
Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto	No necesita operaciones específicas para reciclaje

Información Logística

País de Origen	España
----------------	--------

Garantía contractual

Warranty period	18 months 18 months
-----------------	---------------------