

AK 35 - 接线端子

0404046

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0404046>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



接线端子， 接线方式: 螺钉连接， 额定接线容量: 35 mm²， 横截面: 2.5 mm² - 35 mm²， 安装: 中性汇流条， 颜色: 银色

商业数据

订货号	0404046
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BE7331
产品关键代码	BE7331
目录页面	页码555 (C-3-2019)
GTIN	4017918001865
单件重量 (含包装)	18.02 g
单件重量 (不含包装)	17.75 g
原产地	PL

技术数据

产品属性

产品类型	分接接线端子
连接量	1
行数	1

电气特性

额定条件下的最大功耗	4.06 W
额定电流I _N	125 A
中性汇流条电流负载能力	140 A


连接数据

额定横截面	35 mm²
-------	--------

层 1 上 1 下 1

螺纹	M6
紧固扭矩	3.2 ... 3.7 Nm
剥线长度	16 mm
连接符合标准	IEC / EN
刚性导线横截面	2.5 mm² ... 35 mm²
横截面 AWG	12 ... 2 (按IEC标准修订)
柔性导线横截面	2.5 mm² ... 35 mm²
导线横截面，柔性[AWG]	12 ... 2 (按IEC标准修订)
2根横截面相同的导线，刚性导线	1.5 mm² ... 16 mm²
2根横截面相同的导线，柔性导线	1.5 mm² ... 16 mm²
最大负载电流	125 A (当连接截面积为35 mm²的导线时)
额定横截面	35 mm²

尺寸

尺寸图		
宽度	14.3 mm	
高度	26 mm	
深度	43 mm	
长度	26 mm	

材料规格

AK 35 - 接线端子



0404046

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0404046>

颜色	银色
阻燃等级，符合UL 94	V2

标准和规范


连接符合标准	IEC / EN
--------	----------

安装

安装类型	中性汇流条
------	-------

图纸


尺寸图



AK 35 - 接线端子

0404046

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0404046>



AK 35 - 接线端子



0404046

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0404046>

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0404046>



EAC
认证ID: EACKZ 08593

AK 35 - 接线端子



0404046
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0404046>

分类

ECLASS

ECLASS-12.0	27141146
ECLASS-13.0	27250116

ETIM

ETIM 9.0	EC000001
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900
-------------	----------

AK 35 - 接线端子



0404046
<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/0404046>

产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn