


CARACTERISTIQUES

- Type d'échelle non desserrable
- Spécialement conçu pour les applications industrielles dans les environnements agressifs
- Retardant à la flamme
- Souple
- Surface interne lisse qui n'endommage pas les faisceaux

Serre-câble en acier inoxydable plaqué polyester noir de RS PRO, 225 x 7 mm

RS code commande : 121-652



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Ces serre-câbles RS PRO type échelle ont été fabriqués en acier inoxydable de classe 316. La construction de ces serre-câbles en métal leur offre une plus grande flexibilité par rapport à un serre-câble en acier inoxydable standard. La conception et la structure uniques des serre-câbles d'échelle en font une solution idéale pour les applications qui ont besoin de forces extrêmes. Ces serre-câbles sont une alternative idéale lorsque les serre-câbles en nylon 66 ne sont pas adaptés, par exemple dans les environnements difficiles ou les endroits chauds.


Caractéristiques

Type	Echelle
Couleur	Noir
Matériau	Acier inoxydable revêtu de polyester
Application	Regroupement de fils ensemble, applications dans les industries telles que : pétrole et gaz, marine, chimique.
Résistant aux	Produits chimiques, corrosion, rayonnement et abrasion
Température d'utilisation minimale	-80°C
Température d'utilisation maximale	150 °C
Comportement au feu	Ignifuge, sans halogène
Quantité	100

Spécifications mécaniques

Longueur	225mm
Largeur	7mm
Résistance à la traction	436,1N
Résistance maximale de l'ensemble	70mm

Homologations



RS Article	Material	Colour	Width (mm)	Length (mm)	Min. Tensile Strength (Kg.)	Max Bundle Dia. (mm)
121-618	SS 316	Silver	7	225	46	70
121-624	SS 316	Silver	7	300	46	95
121-630	SS 316	Silver	7	610	46	190
121-646	SS 316	Silver	12	610	114	190
121-652	SS 316 (coated)	Black	7	225	46	70
121-668	SS 316 (coated)	Black	7	300	46	95
121-674	SS 316 (coated)	Black	7	610	46	190