

## 特点

- A2 不锈钢
- 六角凹头带帽凹头螺钉
- 以聚丙烯箱供货、带铰接 LID

## 545 件装不锈钢螺钉 / 螺栓套件、 M3 、 M4 、 M5 、 M6

RS 号: 225-3363



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性

这套由深受 RS Pro 品牌提供的优质六角带帽凹头螺钉具有六角驱动和不锈钢表面。套筒螺钉使用 allen 或六角扳手拧紧、特别适用于缺乏空间、外部扭力紧固件无法使用的应用。六角头螺钉具有六角套筒和等于柄直径的头高度。当可用间隙较小时、可使用它们代替标准六角螺栓。

## 一般规格

件数	545
螺钉 / 螺栓类型	凹头螺钉
头部形状	六角套筒盖
驱动器类型	六角套筒
套件内装物品	m3 、 M4 、 M5 、 M6 螺钉
应用	化学设备、食品和药物生产设备、轴承板、热交换器管、泵和阀门、水下装置、手术设备和植入物

## 机械规格

螺钉 / 螺栓长度	6mm 至 25mm
螺纹尺寸	M3, M4, M5, M6
材料	不锈钢
不锈钢类型	A2 316
表面	普通
螺钉 / 螺栓最长	25mm
螺钉 / 螺栓长度最短	6mm





		M6 x 20 25 off	M6 x 12 25 off	M6 x 16 25 off	M6 x 25 25 off		
M5 x 12 30 off	M5 x 16 30 off	M5 x 25 30 off		M5 x 20 30 off			
M3 x 6 50 off	M3 x 8 50 off	M3 x 12 50 off	M4 x 8 50 off		M4 x 20 50 off	M4 x 12 75 off	

Kit Contents								
Thread Size	L (mm)	Qty	L (mm)	Qty	L (mm)	Qty	L (mm)	Qty
M3	6	50	8	50	12	50	-	-
M4	8	50	12	75	20	50	-	-
M5	25	30	12	30	16	30	20	30
M6	12	25	16	25	20	25	25	25