



FI/LS-PROTECTOR TYPE A (PSE/SSF),  
D=70MM IFN 30MA,6KA, 1+N-POLEE C 10A

综合技术数据：

产品品牌名称		SENTRON
电流 / 在AC时 / 测定值	A	10
脱扣特性级别		C
供电电压 / 对于 AC / 额定值	V	230
电源电压/用于测控设备/最小	V	100
极数/备注		1P+N
极数/带保险装置		1
• 按照 IEC 60947-2 / 测定值	kA	10
• 根据 EN 60898 / 测定值	kA	6
耐冲击电流/(8/20) $\mu$ s 时	kA	1
故障电流类型		A
产品的结构形式		不延迟
脱扣故障电流 / 测定值	mA	30
损耗的有效功率 / 电流测定值中 / AC 时 / 在热运行状态中 / 每个电极	W	1.6
宽度分配单元的数量		2
装入位置		任意的
污染程度		2
环境温度影响		湿度最大 95%
环境温度	$^{\circ}$ C	-25 ... +55

• 在储存期间		-40 ... 75
位置 / 电源连接电缆		可选择顶部或底部
机械式使用寿命 ( 转换周期 ) / 典型的		10,000
能源限制等级		3
过压类别		III
产品配备 / 防接触保护		是
可连接的导线截面		
• 单芯线的	mm <sup>2</sup>	0.75 ... 35
• 多芯线的	mm <sup>2</sup>	0.75 ... 35
• 细芯线的		
• 带有电缆末端加工	mm <sup>2</sup>	0.75 ... 25
拧紧转矩		
• 在螺栓连接时	N·m	2.5 ... 3
产品特点		
•		是
• 无卤素		是
测试循环数量/适用于环境检测/根据 IEC 60068-2-30		26
高度	mm	90
宽度	mm	36
深度	mm	77
参考标示 / 符合 DIN EN 61346-2		F
参考标示 / 符合 DIN EN 81346-2		F

#### 正树/批准：

##### General Product Approval



CCC



GOST



IMQ

[other](#)



VDE



ÖVE

##### Declaration of Conformity

other



EG-Konf.

[Environmental Confirmations](#)

#### 更多相关信息:

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)



<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://eb.automation.siemens.com/mall/ZN/cn/Catalog/Product/5SU1356-7KK10>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/5SU1356-7KK10/all>



最后一次变更：

2014-8-12