



### Zelfsluitende polyester beschermkous

#### • Helagaine Twist-In


Helagaine Twist-In heeft vele toepassingen in machinebouw, paneelbouw, elektronica en in elektrotechnische installaties. Twist-In in de praktische verpakkingen van 2 of 5 meter zijn ideaal voor reparatiedoeleinden in de industrie of voor gebruik thuis of op kantoor, voor PC, TV en HiFi-installaties.

#### Hoofdkenmerken

- zelfsluitende beschermkous vervaardigd uit polyester
- zeer hoge slijtvastheid
- ook na het installeren gemakkelijk aan te brengen
- snel en gemakkelijk monteren en demonteren
- maakt bekabeling toegankelijk voor inspectie en reparatie
- met een klein aantal afmetingen wordt een breed toepassingsgebied afgedekt

Om uitrafelen te voorkomen adviseren wij de kous te snijden met een heatcutter HSG0, zie pagina 180.

<b>MATERIAAL</b>	Polyester (PET)
<b>Gebruikstemperatuur</b>	-70 °C tot +125 °C
<b>Smeltpunt</b>	+255 °C
<b>Brandbaarheid</b>	FMVSS-302, zelfdovend



Met Helagaine Twist-In blijven kabelbomen gemakkelijk toegankelijk voor onderhoud en inspectie.

Twist-In vervaardigd uit vlamvertragend polyester kunt u vinden in de catalogus Engineered Solutions.



Twist-In in verpakking voor kleinverbruik.

TYPE	Min. Ø	Max. Ø	Kleur	Rollengte	Artikelnr.
Twist-In 05	4	5	zwart (BK)	150 m	170-01000
Twist-In 08	5	8	zwart (BK)	100 m	170-01001
Twist-In 13	10	13	zwart (BK)	50 m	170-01002
Twist-In 19	16	19	zwart (BK)	25 m	170-01004
Twist-In 25	19	25	zwart (BK)	25 m	170-01005
Twist-In 29	25	29	zwart (BK)	15 m	170-01006
Twist-In 32	29	32	zwart (BK)	15 m	170-01007
Twist-In 38	32	38	zwart (BK)	15 m	170-01008
Twist-In 50	38	50	zwart (BK)	15 m	170-01010

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.  
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.

TYPE	Min. Ø	Max. Ø	Kleur	Rollengte	Artikelnr.
Twist-In 05	4	5	zwart (BK)	5 m	170-01011
Twist-In 08	5	8	zwart (BK)	5 m	170-01012
Twist-In 13	10	13	zwart (BK)	5 m	170-01013
Twist-In 19	16	19	zwart (BK)	2 m	170-01014
Twist-In 25	19	25	zwart (BK)	2 m	170-01015
Twist-In 29	25	29	zwart (BK)	2 m	170-01016
Twist-In 32	29	32	zwart (BK)	2 m	170-01017
Twist-In 38	32	38	zwart (BK)	2 m	170-01018

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.  
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.