


Répartiteur en Y

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS



Application

Caractéristique spécifique

Sans silicone; contacts dorés

Sans silicone

oui

Données électriques

Tension d'alimentation

[V]

< 60 DC

Courant de sortie par module / emplacement

[A]

4

Courant de sortie total

[A]

4

Conditions d'utilisation

Température ambiante

[°C]

-25...85

Indice de protection

IP 67

Données mécaniques

Poids

[g]

23,9

Matières

boîtier: PUR

Matière écrou moleté

zamac

Type connecteur

M12

Remarques

Unité d'emballage


1 pièces

Répartiteur en Y


ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

Raccordement électrique - Connecteur femelle C

Connecteur: 2 x M12; codage: A; Verrouillage: zamac; Contacts: doré




Raccordement



Raccordement électrique - connecteur A

Connecteur: 1 x M12; codage: A; Verrouillage: zamac; Contacts: doré



E12481



Répartiteur en Y

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

Raccordement électrique - Connecteur femelle B

Connecteur: 2 x M12; codage: A; Verrouillage: zamac; Contacts: doré

