

2-poort Professionele USB DisplayPort KVM-Switch met Audio

Product ID: SV231DPUA



Met de SV231DPUA 2-poort USB DisplayPort KVM-switch kunt u twee computers bedienen voor veeleisende HD-multimediatoepassingen. Het ondersteunt DisplayPort-aansluitingen met een resolutie van 2560 x 1600, 7.1 HD digitale audio (indien aangesloten op ervoor geschikte beeldschermen en bronnen) en analoge 3,5 mm stereo audio/microfoon.

De 2-poort KVM-switch is een eenvoudige, maar veelomvattende oplossing en biedt voor het omschakelen zowel druktoetsen aan de voorzijde als sneltoetsfunctionaliteit. Het is compact uitgevoerd met aansluitingen aan de achterzijde. Een plug-and-play USB 2.0-poort zorgt ervoor dat u een extra USB-apparaat kunt delen tussen de 2 aangesloten computers, zodat u geen dubbele randapparatuur hoeft aan te schaffen.

De KVM-switch is geschikt medische toepassingen (MRI- of röntgendiagnostiek etc.) en ondersteunt een maximale resolutie van 3840 x 2400 bij een lagere verversingsfrequentie.

Met 3 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Multimedia-ontwerp, postproductie en videobewerking met behulp van een Mac of PC
- Weergave in hoge resolutie bij medische toepassingen, zoals MRI- en röntgenbeelden
- Computerbediening in een productielijn
- Testen / inbranden van computers
- Bediening van narrowcasting-servers met hoge resolutie
- Satellietopografie
- Bediening van twee systemen vanaf een enkele werkplek

Features

- Ondersteunt DisplayPort-computerverbindingen - geen adapter nodig
- Mogelijke resolutie: 2560 x 1600 bij 60 Hz, hoger dan 1080p
- Maximale resolutie van 3840 x 2400 bij een lagere verversingsfrequentie
- Voldoet aan VESA en CEA
- Ondersteunt analoge 3,5mm stereo audio; ondersteuning voor 7.1-kanaals digitale HD-audio via de DisplayPort-aansluiting
- Delen van USB 2.0-randapparatuur
- Geen installatie van drivers of software nodig
- Omschakelen per knopdruk of sneltoets
- Volledig plug-and-play-ondersteuning met toetsenborden, muizen en andere USB-apparatuur
- Ondersteunt Mac- en PC-besturingssystemen
- Ondersteunt DDC2B voor monitordetectie
- Ondersteunt hot-swapping en storingsdetectie van de verbinding
- Zelf in te stellen scantijdintervallen

Hardware	Warranty	3 Years
	Audio	Ja
	Inclusief kabels	Nee
	KVM-poorten	2
	Multi-monitor	1
	Ondersteunde platforms	USB
	Op elkaar aansluitbaar	Nee
	PC-videotype	DisplayPort
	Rack-monteerbaar	Nee
Prestaties	DVI-ondersteuning	Nee
	Hot-Key Selection	Ja
	IP-controle	Nee
	Maximale digitale resoluties	2560 x 1600 @ 60Hz
	Maximum aantal gebruikers	1
	MTBF	127000 hours
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
	Schermmenu & sneltoetsen	Nee
Connector(en)	Console-aansluiting(en)	1 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk 2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk 4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
	Hostaansluitingen	2 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk 2 - USB B (4-polig) Vrouwelijk 4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
Software	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Indicatoren	LED-indicatoren	2 - Groen - online-indicator (1 LED per poort) 2 - Rood- selectie-indicator (1 LED per poort)
Voeding	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	110V-240V AC
	Ingangsstroom	0.8A
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	M

	Uitgangsspanning	12 DC
	Uitgangsstroom	2A
	Vermogensopname	24
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen	Breedte product	8.7 in [220 mm]
	Diepte product	5.1 in [130 mm]
	Gewicht product	38.8 oz [1100 g]
	Hoogte product	1.7 in [44 mm]
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Staal
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	2.9 lb [1.3 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 2-poort DisplayPort KVM Switch
		4 - Zelfklevende voetjes
		1 - Universele voedingsadapter (N-A/VK/EU/AU)
		1 - Handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.