



Snapper slangklemmen voor leidingen en kabelbomen

• SNP-serie


De SNP-serie kan metalen slangklemmen vervangen en zo bijdragen aan gewichtsreductie. Snappers worden in de meest uiteenlopende industrieën toegepast, zoals automobiel, landbouwmachines, witgoed, pompen, hydraulische installaties en medische instrumenten.

Hoofdkenmerken

- hersluitbare en herbruikbare kunststof slangklemmen
- zelfsluitend
- te openen door de kop zijwaarts te bewegen
- monteren zowel handmatig als met gereedschap mogelijk
- voor hogere bedrijfstemperaturen: glasvezelversterkt PA66



Snappers SNP-serie.



Snappers SNP-serie

Materiaalspecificatie zie pagina 30.

Gereedschappen vindt u vanaf pagina 442.

SNP-snappers zijn eveneens leverbaar in PA66HS en PA46.

TYPE	Min. Ø	Max. Ø	Breedte (W) min.	Breedte (W) max.	Breedte (W2)	Wanddikte (WT)	Materiaal	Kleur	Artikelnr.
SNP1	6,0	6,5	8,1	11,5	3,8	1,00	POM	wit (WH)	190-00022
	6,0	6,8	8,4	11,7	3,8	1,00	PA66GF13	zwart (BK)	192-10010
SNP1.25	7,1	7,7	10,4	12,4	3,8	1,10	PA66GF13	zwart (BK)	190-00029
SNP1.5	7,8	9,2	13,0	17,0	3,7	1,40	PA66GF15	zwart (BK)	193-00150
SNP2(E)	8,7	10,0	17,0	21,0	6,0	1,50	POM	naturel (NA)	191-10029
SNP2	9,3	10,5	12,2	17,6	5,9	1,70	PA66GF13	zwart (BK)	192-10020
SNP3(E)	10,0	11,4	19,0	25,0	6,0	1,80	POM	naturel (NA)	191-10039
SNP4	10,4	11,7	13,3	19,2	5,8	1,70	PA66GF13	zwart (BK)	192-10040
SNP4(E)	10,8	12,3	19,0	23,0	6,0	1,80	POM	naturel (NA)	191-10049
SNP7	11,4	13,7	18,4	28,5	5,9	1,70	PA66GF13	zwart (BK)	192-10070
SNP6	11,7	13,3	14,7	21,6	5,9	1,70	PA66GF13	zwart (BK)	192-10060
SNP6(E)	12,0	13,7	19,0	24,0	6,0	1,80	POM	naturel (NA)	191-10069
SNP8	13,1	15,0	16,7	24,9	5,7	1,70	PA66GF13	zwart (BK)	192-10080
SNP8(E)	13,7	15,3	19,0	24,0	6,0	1,80	POM	naturel (NA)	191-10089
SNP10	14,5	16,6	17,6	26,9	5,9	1,80	PA66GF13	zwart (BK)	192-10100
SNP10(E)	15,0	16,8	19,0	24,0	6,0	1,80	POM	naturel (NA)	191-10109
SNP12A	15,9	18,2	20,7	29,8	5,9	1,80	PA66GF13	zwart (BK)	190-00254
SNP12(E)	16,8	18,4	19,0	24,0	6,0	1,80	POM	naturel (NA)	191-10129
SNP14(E)	18,1	19,9	19,0	24,0	6,0	1,80	POM	naturel (NA)	191-10149
SNP14A	18,5	21,0	20,9	30,1	5,9	1,80	PA66GF13	zwart (BK)	190-00300
SNP16	19,1	21,7	19,9	30,8	5,8	1,50	PA66GF13	zwart (BK)	192-10160
SNP16(E)	19,9	21,7	19,0	24,0	6,0	1,90	POM	naturel (NA)	191-10169
SNP18A	20,0	23,1	24,3	36,0	6,1	1,80	PA66GF13	zwart (BK)	190-00258
SNP18(E)	21,4	23,0	16,0	22,0	6,0	1,90	POM	naturel (NA)	191-10189

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



Snapper slangklemmen voor leidingen en kabelbomen

- SNP-serie

TYPE	Min. Ø	Max. Ø	Breedte (W) min.	Breedte (W) max.	Breedte (W2)	Wanddikte (WT)	Materiaal	Kleur	Artikelnr.
SNP19	22,3	25,3	23,0	36,2	5,9	1,80	PA66GF13	zwart (BK)	190-00090
SNP20(E)	22,7	24,7	20,0	26,0	6,0	1,80	POM	naturel (NA)	191-10209
SNP22	23,7	27,4	23,9	37,7	6,0	1,80	PA66GF13	zwart (BK)	192-10220
SNP22(E)	25,3	27,3	20,0	26,0	6,0	1,60	POM	naturel (NA)	191-10229
SNP24	25,8	29,2	25,5	39,4	7,4	1,70	PA66GF13	zwart (BK)	192-10240
SNP24(E)	26,5	28,6	26,5	39,4	7,4	2,50	POM	naturel (NA)	191-10249
SNP28	29,1	33,6	25,9	41,8	7,3	1,70	PA66GF13	zwart (BK)	190-00127
SNP32(E)	30,3	33,1	27,0	34,0	7,5	2,00	POM	naturel (NA)	191-10329
SNP32	31,2	35,8	27,3	44,4	7,3	1,80	PA66GF13	zwart (BK)	192-10320
SNP34(E)	32,5	35,1	27,0	34,0	7,5	2,00	POM	naturel (NA)	191-10349
SNP36(E)	34,8	37,1	27,0	34,0	7,5	2,00	POM	naturel (NA)	191-10369
SNP38(E)	36,7	38,9	27,0	34,0	7,5	2,00	POM	naturel (NA)	191-10389
SNP36	37,8	44,0	32,4	53,8	7,3	1,70	PA66GF13	zwart (BK)	192-10360
SNP42(E)	41,0	44,2	32,0	45,0	7,5	2,00	POM	naturel (NA)	191-10429
SNP38	41,0	48,1	35,6	57,5	7,3	1,80	PA66GF13	zwart (BK)	192-10380
SNP42N	44,5	52,2	35,1	59,1	9,1	1,70	PA66GF13	zwart (BK)	191-00005
SNP50(E)	48,8	52,0	32,0	45,0	7,5	2,00	POM	naturel (NA)	191-10509
SNP50	52,2	58,6	36,5	60,4	7,3	1,70	PA66GF13	zwart (BK)	192-10500
SNP58(E)	56,7	59,2	31,0	39,0	7,5	2,00	POM	naturel (NA)	191-10589

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.


Bevestigingszadel zelfklevend

- RB-serie met vlakke beugel

Hoofdkenmerken

- 1-delige zelfklevende bevestigingsclip voor snelle en eenvoudige montage
- clip om bekabeling, leidingwerk of slangen te geleiden zonder gebruik van bundelbanden
- vlakke kopgeometrie, voor toepassing in beperkte ruimte
- verschillende uitvoeringen voor diverse bundeldiameters

Uitgebreide informatie omtrent lijmen vindt u op pagina 118.



TYPE	Breedte (W)	Breedte (W2)	Lengte (L)	Hoogte (H)	Max. Ø	Materiaal	Kleur	Lijm laag	Artikelnr.
RB20	27,0	18,0	33,0	25,0	20,0	PA66HIRHS	zwart (BK)	syntetisch rubber	151-00831
RB14	27,4	23,0	33,2	16,0	14,0	PA66	zwart (BK)	syntetisch rubber	151-00502
	27,4	23,0	33,2	16,0	14,0	PA66	naturel (NA)	syntetisch rubber	151-00505

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.