



Presentazione

Gamma	Actassi
Tipo prodotto	Patch panel estraibili 19" precaricati
Presentazione del dispositivo	Loaded
Attrezzature fornite	24 connettori RJ45 2 quick fix per montanti 19"
Colore	Grigio scuro (RAL 7016)
Informazioni aggiuntive	Messa a terra automatica

Caratteristiche tecniche

Variante	Basic
Numero di fibre supportate	24 STP
Categoria	6a
Schermo	Schermato
Supporto di montaggio	Rack 19"
Numero di unità rack	1U
Tipo di impronta	S-One
Materiale	DC01 foglio di lamiera 1,2 mm PA6 parte in plastica PA66 GF20 parte in plastica
Larghezza	490 mm
Profondità	240 mm
Altezza	47 mm
Peso netto	2,5 kg

Ambiente

Temperatura ambiente	-10...55 °C
Norme di riferimento	IEC 60297 ISO/IEC 11801:ed. 2.2 - 2011 NF C 20-150

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
RoHS exemption information	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina

Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio