



RASEY20-TV-VA-HLA

Palier à semelle

Palier à semelle RASEY..-TV-VA, RIBB plastique

Information technique





Votre alternative produit actuelle

matière spéciale	TV	Logement en plastique
roulement résistant à la corrosion	VA	Roulement inox résistant à la corrosion
Matériaux	TV	Plastic

dimensions principale & données de performance

d	20 mm	Alésage
L	127 mm	Longueur
H_2	65,5 mm	Hauteur
≈m	0,295 kg	Poids

Cotes de montage

J	95 mm	Distance trous de fixation
N	11 mm	Largeur (rainure)
N_1	14 mm	Longueur (rainure)

Dimensions

H	33,3 mm	Distance axe arbre
A	38 mm	Largeur (base)
H_1	14,2 mm	Hauteur (base)
S	18,3 mm	Distance piste
B	31 mm	Largeur
Q	1/4 - 28 UNF	Taraudage de raccordement pour lubrication

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact

information additionnelle

GEH.ASE04-TV	Corps de palier
GYE20-KRR-B-FA107-VA-HLA	Désignation roulement
KASK04-S-G	Couvercle
KASK04-S-R-NBR	Couvercle de protection ouvert

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact