

NBC-HDMI-HAM/2,0-PVC/HAM - HDMI电缆

1332082

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1332082>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

HDMI电缆，保护等级: IP20，电缆长度: 2 m，位数: 19，标识材料: LCP，HDMI High Speed



优势

- HDMI高速尾缆
- 借助HDMI以太网通道实现集成网络传输
- 可靠传输4K视频

商业数据

订货号	1332082
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	ABNEBA
产品关键代码	ABNEBA
GTIN	4063151629311
单件重量（含包装）	123.4 g
单件重量（不含包装）	123.4 g
原产地	CN

NBC-HDMI-HAM/2,0-PVC/HAM - HDMI电缆

1332082

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1332082>



技术数据

产品属性

产品类型	预安装数据电缆
传感器类型	HDMI High Speed
位数	19
屏蔽	有

电气特性

绝缘电阻	100 MΩ
测试电压	500 V AC
线芯测试电压 / 线芯	500 V AC
线芯测试电压 / 屏蔽	500.00 V AC
波阻抗	100 Ω

机械特性

机械参数

插 / 拔周期	> 10000
---------	---------

材料规格

外壳颜色	黑色
阻燃等级, 符合UL 94	UL94 V0
外壳材料	LCP

尺寸

宽度	20.3 mm
高度	12 mm
长度	49.3 mm

连接器

连接1

类型	插头 直头 HDMI A型
屏蔽	有
插 / 拔周期	> 10000
绝缘电阻	100 MΩ
保护等级	IP20

连接2

类型	插头 直头 HDMI A型
保护等级	IP20

电缆/电线

电缆长度	2.00 m
------	--------

NBC-HDMI-HAM/2,0-PVC/HAM - HDMI电缆



1332082

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1332082>

黑色PVC HDMI高速线缆 [HDMI]

屏蔽	有
UL AWM	20276
光缆类型	黑色PVC HDMI高速线缆
电缆类型（缩写）	HDMI
电缆外径	6.00 mm
外护套，材料	PVC
外护套，颜色	黑色
屏蔽	带铝涂层的薄膜

环境和真实条件

环境条件

保护等级	IP20
环境温度（运行）	-25 °C ... 85 °C
环境温度（存放/运输）	-40 °C ... 85 °C

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27061801
ECLASS-12.0	27061801
ECLASS-13.0	27060307

ETIM

ETIM 9.0	EC001262
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
------------------	--------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%
----------------------	------------------

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn